


## Modulo 2,5

Delrin **lavorato**



- **Componenti lavorati**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
Delrin	
Nm	<b>11</b>



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG2.5-9	9	25,00	30,00	30	10	0,019	0,010	17,86 €	
ZG2.5-10	10	27,50	32,50	30	10	0,022	0,012	18,21 €	
ZG2.5-11	11	30,00	35,00	30	10	0,024	0,015	18,61 €	
ZG2.5-12	12	30,00	35,00	30	12	0,023	0,014	18,98 €	
ZG2.5-13	13	32,50	37,50	30	12	0,026	0,017	19,30 €	
ZG2.5-14	14	35,00	40,00	30	12	0,029	0,020	19,47 €	
ZG2.5-15	15	37,50	42,50	30	12	0,032	0,023	19,65 €	
ZG2.5-16	16	40,00	45,00	30	12	0,036	0,026	20,26 €	
ZG2.5-17	17	42,50	47,50	30	12	0,039	0,030	23,74 €	
ZG2.5-18	18	45,00	50,00	36	12	0,048	0,034	24,26 €	
ZG2.5-19	19	47,50	52,50	36	12	0,052	0,038	25,05 €	
ZG2.5-20	20	50,00	55,00	36	12	0,057	0,043	25,71 €	
ZG2.5-21	21	52,50	57,50	36	12	0,061	0,047	30,32 €	
ZG2.5-22	22	55,00	60,00	36	12	0,066	0,052	31,04 €	
ZG2.5-23	23	57,50	62,50	36	12	0,071	0,057	33,72 €	
ZG2.5-24	24	60,00	65,00	36	12	0,077	0,063	36,83 €	
ZG2.5-25	25	62,50	67,50	36	12	0,082	0,068	40,91 €	
ZG2.5-26	26	65,00	70,00	36	12	0,088	0,074	43,05 €	
ZG2.5-27	27	67,50	72,50	36	12	0,094	0,080	45,20 €	
ZG2.5-28	28	70,00	75,00	45	15	0,107	0,085	46,16 €	
ZG2.5-29	29	72,50	77,50	45	15	0,113	0,091	47,38 €	
ZG2.5-30	30	75,00	80,00	45	15	0,120	0,098	48,92 €	

**Su richiesta**

Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG2.5-31	31	77,50	82,50	45	15	0,127	0,105	57,31	€
ZG2.5-32	32	80,00	85,00	45	15	0,134	0,112	58,82	€
ZG2.5-33	33	82,50	87,50	45	15	0,141	0,120	60,83	€
ZG2.5-34	34	85,00	90,00	45	15	0,149	0,127	61,63	€
ZG2.5-35	35	87,50	92,50	45	15	0,157	0,135	62,97	€
ZG2.5-36	36	90,00	95,00	50	17	0,169	0,142	71,98	€
ZG2.5-37	37	92,50	97,50	50	17	0,177	0,150	72,97	€
ZG2.5-38	38	95,00	100,00	50	17	0,186	0,159	83,18	€
ZG2.5-39	39	97,50	102,50	50	17	0,194	0,168	84,60	€
ZG2.5-40	40	100,00	105,00	50	17	0,203	0,177	86,66	€
ZG2.5-41	41	102,50	107,50	50	17	0,213	0,186	88,79	€
ZG2.5-42	42	105,00	110,00	50	17	0,222	0,195	90,14	€
ZG2.5-43	43	107,50	112,50	50	17	0,232	0,205	91,09	€
ZG2.5-44	44	110,50	115,00	50	17	0,244	0,217	92,11	€
ZG2.5-45	45	112,50	117,50	50	17	0,252	0,225	93,59	€
ZG2.5-46	46	115,00	120,00	50	17	0,262	0,235	105,06	€
ZG2.5-47	47	117,50	122,50	50	17	0,273	0,246	107,14	€
ZG2.5-48	48	120,00	125,00	50	17	0,283	0,257	110,02	€
ZG2.5-49	49	122,50	127,50	50	17	0,294	0,268	112,98	€
ZG2.5-50	50	125,00	130,00	50	17	0,306	0,279	116,01	€
ZG2.5-51	51	127,50	132,50	50	17	0,317	0,290	117,10	€
ZG2.5-52	52	130,00	135,00	50	17	0,329	0,302	118,67	€
ZG2.5-53	53	132,50	137,50	50	17	0,341	0,314	119,87	€
ZG2.5-54	54	135,00	140,00	50	17	0,353	0,326	132,22	€
ZG2.5-55	55	137,50	142,50	50	17	0,365	0,338	137,39	€
ZG2.5-56	56	140,00	145,00	50	17	0,378	0,351	147,47	€
ZG2.5-57	57	142,50	147,50	65	20	0,408	0,362	150,32	€
ZG2.5-58	58	145,00	150,00	65	20	0,421	0,375	152,67	€
ZG2.5-59	59	147,50	152,50	65	20	0,435	0,388	154,64	€
ZG2.5-60	60	150,00	155,00	65	20	0,448	0,402	157,27	€
ZG2.5-62	62	155,00	160,00	65	20	0,476	0,430	177,98	€
ZG2.5-64	64	160,00	165,00	65	20	0,504	0,458	217,69	€
ZG2.5-65	65	162,50	167,50	65	20	0,519	0,473	233,29	€
ZG2.5-66	66	165,00	170,00	65	20	0,534	0,488	256,57	€
ZG2.5-68	68	170,00	175,00	65	20	0,564	0,518	267,88	€
ZG2.5-70	70	175,00	180,00	65	20	0,596	0,549	251,90	€
ZG2.5-71	71	177,50	182,50	65	20	0,612	0,566	301,40	€
ZG2.5-72	72	180,00	185,00	65	20	0,628	0,582	319,65	€
ZG2.5-73	73	182,50	187,50	65	20	0,645	0,598	331,50	€
ZG2.5-74	74	185,00	190,00	65	20	0,661	0,615	339,34	€
ZG2.5-75	75	187,50	192,50	65	20	0,678	0,632	317,46	€
ZG2.5-76	76	190,00	195,00	65	20	0,695	0,649	329,15	€
ZG2.5-78	78	195,00	200,00	65	20	0,730	0,684	358,62	€
ZG2.5-80	80	200,00	205,00	65	20	0,766	0,720	568,58	€
<b>↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓</b>									
ZG2.5-235	235	587,50	592,50	Dimensioni: contattateci				Su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta

## Altri prodotti...




GFX

Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio



DBC

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganaschia di serraggio



FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa



SHA

Volantin pieno, Poliammide



PSP

Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



BPTR\_M

Tappo per tubo, Con inserto maschiato



HG5

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



PRF4532

Profilato alluminio standard, 45 x 32 mm



GE\_ET\_2RS

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta

## Prodotti correlati




CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



MR\_MMR

Cremagliera sezione metrica, Acciaio