

Ingranaggio dritto in plastica


Modulo 2,0

Delrin lavorato



- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
Delrin	
Nm	6



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG		ZG	ZPG
ZG2-9	9	20,00	24,00	24	10	0,009	0,005	✓	14,86 €	
ZG2-10	10	22,00	26,00	24	10	0,011	0,006	-	14,86 €	
ZG2-11	11	24,00	28,00	24	10	0,012	0,007	-	14,86 €	
ZG2-12	12	24,00	28,00	24	10	0,012	0,007	✓	14,86 €	
ZG2-13	13	26,00	30,00	24	10	0,014	0,009	✓	15,70 €	
ZG2-14	14	28,00	32,00	24	10	0,015	0,010	✓	16,59 €	
ZG2-15	15	30,00	34,00	25	12	0,016	0,011	✓	17,52 €	
ZG2-16	16	32,00	36,00	27	12	0,019	0,013	✓	18,84 €	
ZG2-17	17	34,00	38,00	30	12	0,023	0,015	-	19,45 €	
ZG2-18	18	36,00	40,00	30	12	0,025	0,017	✓	20,33 €	
ZG2-19	19	38,00	42,00	30	12	0,027	0,020	✓	21,07 €	
ZG2-20	20	40,00	44,00	30	12	0,030	0,022	✓	21,67 €	
ZG2-21	21	42,00	46,00	30	12	0,032	0,025	✓	25,93 €	
ZG2-22	22	44,00	48,00	35	12	0,038	0,027	✓	26,37 €	
ZG2-23	23	46,00	50,00	35	12	0,041	0,030	-	26,95 €	
ZG2-24	24	48,00	52,00	35	12	0,044	0,033	✓	27,50 €	
ZG2-25	25	50,00	54,00	35	12	0,047	0,036	✓	34,89 €	
ZG2-26	26	52,00	56,00	35	12	0,050	0,039	-	35,97 €	
ZG2-27	27	54,00	58,00	35	12	0,053	0,042	✓	37,31 €	
ZG2-28	28	56,00	60,00	35	12	0,056	0,045	-	38,12 €	
ZG2-29	29	58,00	62,00	35	12	0,060	0,049	-	39,05 €	
ZG2-30	30	60,00	64,00	35	12	0,063	0,052	✓	45,25 €	
ZG2-31	31	62,00	66,00	35	12	0,067	0,056	-	47,00 €	
ZG2-32	32	64,00	68,00	35	12	0,071	0,060	-	49,21 €	
ZG2-33	33	66,00	70,00	35	12	0,075	0,064	✓	50,10 €	

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	ZG	ZPG		ZG	ZPG
ZG2-34	34	68,00	72,00	35	12	0,079	0,068	✓	52,57 €	
ZG2-35	35	70,00	74,00	35	12	0,083	0,072	✓	54,26 €	
ZG2-36	36	72,00	76,00	45	15	0,093	0,075	✓	57,31 €	
ZG2-37	37	74,00	78,00	45	15	0,098	0,080	✓	61,54 €	
ZG2-38	38	76,00	80,00	45	15	0,102	0,084	✓	63,08 €	
ZG2-39	39	78,00	82,00	45	15	0,107	0,089	✓	64,49 €	
ZG2-40	40	80,00	84,00	45	15	0,112	0,094	✓	65,74 €	
ZG2-41	41	82,00	86,00	45	15	0,117	0,098	-	67,03 €	
ZG2-42	42	84,00	88,00	45	15	0,122	0,103	-	67,74 €	
ZG2-43	43	86,00	90,00	45	15	0,127	0,109	-	68,60 €	
ZG2-44	44	88,00	92,00	45	15	0,132	0,114	-	77,39 €	
ZG2-45	45	90,00	94,00	45	15	0,137	0,119	✓	78,65 €	
ZG2-46	46	92,00	96,00	45	15	0,143	0,125	-	80,32 €	
ZG2-47	47	94,00	98,00	45	15	0,149	0,130	-	82,31 €	
ZG2-48	48	96,00	100,00	45	15	0,154	0,136	✓	82,59 €	
ZG2-49	49	98,00	102,00	45	15	0,160	0,142	-	85,20 €	
ZG2-50	50	100,00	104,00	45	15	0,166	0,148	✓	88,53 €	
ZG2-51	51	102,00	106,00	45	15	0,172	0,154	-	90,32 €	
ZG2-52	52	104,00	108,00	45	15	0,179	0,160	-	91,80 €	
ZG2-53	53	106,00	110,00	45	15	0,185	0,167	-	92,82 €	
ZG2-54	54	108,00	112,00	45	15	0,191	0,173	✓	94,38 €	
ZG2-55	55	110,00	114,00	45	15	0,198	0,180	-	97,89 €	
ZG2-56	56	112,00	116,00	45	15	0,205	0,187	-	105,92 €	
ZG2-57	57	114,00	118,00	45	15	0,212	0,193	✓	107,94 €	
ZG2-58	58	116,00	120,00	45	15	0,219	0,200	-	120,06 €	
ZG2-59	59	118,00	122,00	60	15	0,242	0,208	-	120,47 €	
ZG2-60	60	120,00	124,00	60	15	0,249	0,215	✓	120,47 €	
ZG2-62	62	124,00	128,00	60	15	0,264	0,230	-	120,47 €	
ZG2-64	64	128,00	132,00	60	15	0,279	0,245	-	129,01 €	
ZG2-65	65	130,00	134,00	60	15	0,287	0,253	-	135,13 €	
ZG2-66	66	132,00	136,00	60	15	0,295	0,261	✓	137,49 €	
ZG2-68	68	136,00	140,00	60	15	0,311	0,277	-	143,08 €	
ZG2-70	70	140,00	144,00	60	15	0,328	0,294	✓	154,99 €	
ZG2-71	71	142,00	146,00	60	15	0,336	0,302	-	163,71 €	
ZG2-72	72	144,00	148,00	60	15	0,345	0,311	✓	173,65 €	
ZG2-73	73	146,00	150,00	60	15	0,354	0,320	-	176,22 €	
ZG2-74	74	148,00	152,00	60	15	0,363	0,328	-	176,22 €	
ZG2-75	75	150,00	154,00	60	15	0,372	0,337	✓	176,22 €	
ZG2-76	76	152,00	156,00	60	15	0,381	0,347	-	201,28 €	
ZG2-78	78	156,00	160,00	60	15	0,399	0,365	-	213,88 €	
ZG2-80	80	160,00	164,00	60	15	0,419	0,384	-	213,88 €	
ZG2-86	86	172,00	176,00	60	15	0,479	0,445	-	248,54 €	
ZG2-90	90	180,00	184,00	60	15	0,522	0,487	-	308,81 €	
ZG2-96	96	192,00	196,00	60	15	0,589	0,555	-	308,81 €	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

ZG2-290 290 580,00 584,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Inox



OP6

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



PW_PWG15

Ruota di precisione, Bronzo



GAC

Chiusura a leva con serratura, Bloccabile



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



RFVcap

Coperchio di protezione inox, Coperchio di protezione chiuso



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



CFS

Perno folle mini, Miniatura



PGMT

Maniglia a ponte, Acciaio



PRF_RR

Elementi di giunzione, Piastra di raccordo



F7-P-AM


Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica

Prodotti correlati




CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



ZR

Cremagliera in plastica, Delrin



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon