Ingranaggio dritto in plastica


Modulo 3,0

Delrin **lavorato**



- ***Componenti lavorati***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	**18**






SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) ZG	Pesi (kg) ZPG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZPG
ZG3-9	9	30,00	36,00	36	12	0,029	0,015	15,91 €	Su richiesta
ZG3-10	10	33,00	39,00	36	12	0,033	0,019	15,91 €	
ZG3-11	11	36,00	42,00	36	12	0,037	0,023	15,91 €	
ZG3-12	12	36,00	42,00	36	15	0,035	0,022	15,91 €	
ZG3-13	13	39,00	45,00	36	15	0,039	0,026	16,50 €	
ZG3-14	14	42,00	48,00	36	15	0,044	0,031	19,59 €	
ZG3-15	15	45,00	51,00	40	15	0,053	0,036	20,23 €	
ZG3-16	16	48,00	54,00	40	15	0,059	0,042	21,45 €	
ZG3-17	17	51,00	57,00	40	15	0,065	0,048	22,63 €	
ZG3-18	18	54,00	60,00	48	15	0,080	0,054	23,88 €	
ZG3-19	19	57,00	63,00	48	15	0,086	0,061	24,79 €	
ZG3-20	20	60,00	66,00	48	15	0,093	0,068	25,77 €	
ZG3-21	21	63,00	69,00	48	15	0,101	0,076	36,01 €	
ZG3-22	22	66,00	72,00	48	15	0,109	0,083	37,22 €	
ZG3-23	23	69,00	75,00	48	15	0,117	0,092	38,43 €	
ZG3-24	24	72,00	78,00	48	15	0,125	0,100	39,60 €	
ZG3-25	25	75,00	81,00	48	15	0,134	0,109	41,93 €	
ZG3-26	26	78,00	84,00	60	20	0,154	0,115	46,94 €	
ZG3-27	27	81,00	87,00	60	20	0,163	0,124	48,09 €	
ZG3-28	28	84,00	90,00	60	20	0,173	0,134	49,42 €	
ZG3-29	29	87,00	93,00	60	20	0,184	0,145	51,38 €	
ZG3-30	30	90,00	96,00	60	20	0,194	0,156	53,25 €	

Dimensioni in mm



Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg) ZG	Pesi (kg) ZPG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG	Prezzo unit. da 1 a 5 ZPG
ZG3-31	31	93,00	99,00	60	20	0,205	0,167	61,40 €	Su richiesta
ZG3-32	32	96,00	102,00	60	20	0,217	0,178	63,58 €	
ZG3-33	33	99,00	105,00	60	20	0,229	0,190	67,08 €	
ZG3-34	34	102,00	108,00	60	20	0,241	0,202	74,22 €	
ZG3-35	35	105,00	111,00	60	20	0,253	0,215	79,88 €	
ZG3-36	36	108,00	114,00	60	20	0,266	0,228	82,97 €	
ZG3-37	37	111,00	117,00	60	20	0,280	0,241	85,75 €	
ZG3-38	38	114,00	120,00	60	20	0,293	0,254	87,00 €	
ZG3-39	39	117,00	123,00	60	20	0,307	0,268	94,84 €	
ZG3-40	40	120,00	126,00	60	20	0,322	0,283	96,23 €	
ZG3-41	41	123,00	129,00	60	20	0,336	0,298	97,95 €	
ZG3-42	42	126,00	132,00	60	20	0,351	0,313	100,43 €	
ZG3-43	43	129,00	135,00	60	20	0,367	0,328	108,09 €	
ZG3-44	44	132,00	138,00	60	20	0,383	0,344	121,28 €	
ZG3-45	45	135,00	141,00	60	20	0,399	0,360	150,49 €	
ZG3-46	46	138,00	144,00	60	20	0,415	0,377	150,49 €	
ZG3-47	47	141,00	147,00	60	20	0,432	0,394	150,49 €	
ZG3-48	48	144,00	150,00	60	20	0,450	0,411	150,49 €	
ZG3-49	49	147,00	153,00	60	20	0,467	0,428	150,49 €	
ZG3-50	50	150,00	156,00	60	20	0,485	0,446	170,73 €	
ZG3-51	51	153,00	159,00	60	20	0,504	0,465	176,68 €	
ZG3-52	52	156,00	162,00	60	20	0,522	0,484	182,68 €	
ZG3-53	53	159,00	165,00	60	20	0,541	0,503	182,68 €	
ZG3-54	54	162,00	168,00	80	20	0,595	0,522	212,28 €	
ZG3-55	55	165,00	171,00	80	20	0,615	0,542	212,28 €	
ZG3-56	56	168,00	174,00	80	20	0,635	0,562	212,28 €	
ZG3-57	57	171,00	177,00	80	20	0,655	0,583	212,28 €	
ZG3-58	58	174,00	180,00	80	20	0,676	0,603	212,28 €	
ZG3-59	59	177,00	183,00	80	20	0,697	0,625	253,67 €	
ZG3-60	60	180,00	186,00	80	20	0,719	0,646	260,82 €	
ZG3-61	61	183,00	189,00	80	20	0,741	0,668	263,77 €	
ZG3-62	62	186,00	192,00	80	20	0,763	0,691	263,77 €	
ZG3-63	63	189,00	195,00	80	20	0,786	0,713	263,77 €	
ZG3-64	64	192,00	198,00	80	20	0,809	0,737	263,77 €	
ZG3-65	65	195,00	201,00	80	20	0,833	0,760	418,18 €	
ZG3-68	68	204,00	210,00	80	20	0,905	0,833	418,18 €	
ZG3-70	70	210,00	216,00	80	20	0,955	0,883	418,18 €	
ZG3-72	72	216,00	222,00	80	20	1,007	0,934	418,18 €	
↓	A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							↓	
ZG3-195	195	585,00	591,00	Dimensioni: contattateci				Su richiesta	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm


EHD16

Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm


HLC28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm


RNAST

Rotelle, Senza anello interno


BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm


PSG2S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303


CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60


PSG3

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato


CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 34,5 Nm


AT5-BAR

Barra dentata, AT5


PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100


GP75

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)

Prodotti correlati


CLG3

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato


CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon


G3-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45