


## Modulo 4,0

Delrin lavorato



- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	<b>Delrin</b>
Nm	<b>55</b>



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo Unit. da 1 a 3	
						ZG	ZPG
ZG4-9	9	40,00	48,00	30	20	22,20 €	<b>Su richiesta</b>
ZG4-10	10	44,00	52,00	34	20	22,20 €	
ZG4-11	11	48,00	56,00	38	25	22,20 €	
ZG4-12	12	48,00	56,00	38	25	22,20 €	
ZG4-13	13	52,00	60,00	38	25	24,00 €	
ZG4-14	14	56,00	64,00	40	25	25,68 €	
ZG4-15	15	60,00	68,00	40	25	29,20 €	
ZG4-16	16	64,00	72,00	50	25	32,39 €	
ZG4-17	17	68,00	76,00	50	25	34,17 €	
ZG4-18	18	72,00	80,00	50	25	35,81 €	
ZG4-19	19	76,00	84,00	50	25	37,22 €	
ZG4-20	20	80,00	88,00	50	25	38,37 €	
ZG4-21	21	84,00	92,00	50	25	40,41 €	
ZG4-22	22	88,00	96,00	50	25	42,55 €	
ZG4-23	23	92,00	100,00	50	25	43,87 €	
ZG4-24	24	96,00	104,00	50	25	51,82 €	
ZG4-25	25	100,00	108,00	80	30	51,82 €	
ZG4-26	26	104,00	112,00	80	30	51,82 €	
ZG4-27	27	108,00	116,00	80	30	63,81 €	
ZG4-28	28	112,00	120,00	80	30	63,81 €	
ZG4-29	29	116,00	124,00	80	30	53,76 €	
ZG4-30	30	120,00	128,00	80	30	63,81 €	

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo Unit. da 1 a 3 ZG	ZPG
ZG4-31	31	124,00	132,00	80	30	75,76 €	
ZG4-32	32	128,00	136,00	80	30	119,10 €	
ZG4-33	33	132,00	140,00	80	30	127,62 €	
ZG4-34	34	136,00	144,00	80	30	136,35 €	
ZG4-35	35	140,00	148,00	80	30	147,88 €	
ZG4-36	36	144,00	152,00	80	30	156,56 €	
ZG4-37	37	148,00	156,00	80	30	166,03 €	
ZG4-38	38	152,00	160,00	80	30	168,55 €	
ZG4-39	39	156,00	164,00	80	30	178,01 €	
ZG4-40	40	160,00	168,00	80	30	183,90 €	
ZG4-41	41	164,00	172,00	80	30	190,86 €	
ZG4-42	42	168,00	176,00	80	30	208,20 €	
ZG4-43	43	172,00	180,00	80	30	211,76 €	
ZG4-44	44	176,00	184,00	80	30	215,36 €	
ZG4-45	45	180,00	188,00	80	30	218,84 €	
ZG4-46	46	184,00	192,00	80	30	221,36 €	
ZG4-47	47	188,00	196,00	80	30	223,91 €	
ZG4-48	48	192,00	200,00	80	30	458,14 €	
ZG4-49	49	196,00	204,00	80	30	490,84 €	
ZG4-50	50	200,00	208,00	80	30	501,52 €	
ZG4-51	51	204,00	212,00	120	30	513,83 €	
ZG4-52	52	208,00	216,00	120	30	525,51 €	
ZG4-53	53	212,00	220,00	120	30	540,61 €	
ZG4-54	54	216,00	224,00	120	30	562,97 €	
ZG4-55	55	220,00	228,00	120	30	611,25 €	
ZG4-56	56	224,00	232,00	120	30	647,29 €	
ZG4-57	57	228,00	236,00	120	30	662,22 €	
ZG4-58	58	232,00	240,00	120	30	670,80 €	
ZG4-59	59	236,00	244,00	120	30	698,19 €	
ZG4-60	60	240,00	248,00	120	30	715,86 €	
ZG4-61	61	244,00	252,00	120	30	819,20 €	
ZG4-62	62	248,00	256,00	120	30	819,20 €	
ZG4-63	63	252,00	260,00	120	30	819,20 €	
ZG4-64	64	256,00	264,00	120	30	819,20 €	
ZG4-65	65	260,00	268,00	150	38	819,20 €	
ZG4-66	66	264,00	272,00	150	38	819,20 €	
ZG4-67	67	268,00	276,00	150	38	974,94 €	
ZG4-68	68	272,00	280,00	150	38	974,94 €	
ZG4-69	69	276,00	284,00	150	38	974,94 €	
ZG4-70	70	280,00	288,00	150	38	974,94 €	
ZG4-71	71	284,00	292,00	150	38	974,94 €	
ZG4-72	72	288,00	296,00	150	38	974,94 €	
↓ <b>A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione</b> ↓							
<b>ZG4-145</b>	<b>145</b>	<b>580,00</b>	<b>588,00</b>	<b>Dimensioni: contattateci</b>		<b>su richiesta</b>	

**Su richiesta**

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



PTA40ssEB

Articulated foot whit sheet metal base Ø40, Ø 40



PDM\_PDV

, by metal detectors



BUT

Accessori per pannello, Arresto per pannello



PAV

Piede fisso, Antivibrante



ACM\_AZ

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



MEFC

Cuscinetto a collare, Lega di ferro FP20 autolubrificante



BOX-TOR-G

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm



AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



GAL\_42

Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfera

## Prodotti correlati



YG4

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6




G4

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



CRM

Cremaiera in nylon stampato, Nylon