

- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.

ZHG



ZHPG (opzione)



Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/mn.	
	Delrin
Nm	90



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	4+	9+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 3	
						ZHG	ZHPG
ZHG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Su richiesta	
ZHG5-14	14	70,00	80,00	50	25	Su richiesta	
ZHG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Su richiesta	
ZHG5-18	18	90,00	100,00	70	30	84,94 €	
ZHG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Su richiesta	
ZHG5-20	20	100,00	110,00	80	30	94,09 €	
ZHG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Su richiesta	
ZHG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Su richiesta	
ZHG5-23	23	115,00	125,00	85	30	104,44 €	
ZHG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Su richiesta	
ZHG5-25	25	125,00	135,00	85	30	116,07 €	
ZHG5-30	30	150,00	160,00	100	30	175,92 €	
ZHG5-35	35	175,00	185,00	100	30	222,04 €	
ZHG5-38	38	190,00	200,00	100	38	Su richiesta	
ZHG5-40	40	200,00	210,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-42	42	210,00	220,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-45	45	225,00	235,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-50	50	250,00	260,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-52	52	260,00	270,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-55	55	275,00	285,00	150	38	Su richiesta	

Su richiesta

A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

ZHG5-115	115	575,00	585,00	Dimensioni: contattateci	Su richiesta
----------	-----	--------	--------	--------------------------	--------------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHMR75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



ASL

Anello di sollevamento, a 45° a saldare



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Inox



MFBSC

Giunto a soffietto Inox, Inox - con ganaschia di serraggio



PPG

Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



GARBAB

Perno di bloccaggio rapido manuale, A sfere



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



PSG125

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato




BTE

Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



RPC

Ruota, Poliammide



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...

Prodotti correlati




HG5

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



HG5-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



MR_MMR

Cremagliera sezione metrica, Acciaio