



Ingranaggio dritto in plastica

Delrin **lavorato**

Modulo
5,0

- **Componenti lavorati**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.

ZHG



ZHPG
(opzione)



| | |
|------------------------------|--------|
| Indicazione di coppia | |
| Per 50 denti a 1000 giri/mn. | |
| | Delrin |
| Nm | 90 |



SCONTI PER QTÀ

| | | | |
|------------|-----|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 9+ |
| Sc. Prezzo | -5% | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Prezzo unit. da 1 a 3 | |
|---|------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|
| | | | | | | ZHG | ZHPG |
| ZHG5-12 | 12 | 60,00 | 70,00 | 40 | 20 | Su richiesta | |
| ZHG5-14 | 14 | 70,00 | 80,00 | 50 | 25 | Su richiesta | |
| ZHG5-15 | 15 | 75,00 | 85,00 | 50 | 25 | Su richiesta | |
| ZHG5-18 | 18 | 90,00 | 100,00 | 70 | 30 | 84,94 € | |
| ZHG5-19 | 19 | 95,00 | 105,00 | 70 | 30 | Su richiesta | |
| ZHG5-20 | 20 | 100,00 | 110,00 | 80 | 30 | 94,09 € | |
| ZHG5-21 | 21 | 105,00 | 115,00 | 80 | 30 | Su richiesta | |
| ZHG5-22 | 22 | 110,00 | 120,00 | 80 | 30 | Su richiesta | |
| ZHG5-23 | 23 | 115,00 | 125,00 | 85 | 30 | 104,44 € | |
| ZHG5-24 | 24 | 120,00 | 130,00 | 85 | 30 | Su richiesta | |
| ZHG5-25 | 25 | 125,00 | 135,00 | 85 | 30 | 116,07 € | |
| ZHG5-30 | 30 | 150,00 | 160,00 | 100 | 30 | 175,92 € | |
| ZHG5-35 | 35 | 175,00 | 185,00 | 100 | 30 | 222,04 € | |
| ZHG5-38 | 38 | 190,00 | 200,00 | 100 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-40 | 40 | 200,00 | 210,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-42 | 42 | 210,00 | 220,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-45 | 45 | 225,00 | 235,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-50 | 50 | 250,00 | 260,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-52 | 52 | 260,00 | 270,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ZHG5-55 | 55 | 275,00 | 285,00 | 150 | 38 | Su richiesta | |
| ↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ | | | | | | | |
| ZHG5-115 | 115 | 575,00 | 585,00 | Dimensioni: contattateci | | Su richiesta | |

Dimensioni in mm

Su richiesta

Altri prodotti...



SHN

Dado esagonale -
DIN934, Inox A2



AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



AT5M AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura
in acciaio



AKD

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
600Nm



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata
con rivetto senza fori




BPHF

Sfera portante, Forte



BPM-Z

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo plastica
+ sf...



KGS

Vite a ricircolo di sfere
al metro, Vite a sfere
rollata, al metro



EFSM

Cuscinetto a flangia
quadrata Igubal®,
Polimero



CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
22 Nm



GEC

Chiusura a leva in
gomma con aggancio,
Bloccabile



BABPass

Perno autobloccante
inox temprato ad
anello, Con
impugnatura ad
anello

Prodotti correlati



HG5

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



HG5-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



MR_MMR

Cremagliera sezione
metrica, Acciaio