Ingranaggio dritto in plastica

Delrin lavorato


Modulo 6,0


- ***Componenti lavorati***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*

Opzione

- ***Numero di denti diverso, contattateci.***

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/mn.	
	Delrin
Nm	**140**





SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	4+	9+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 3 ZHG	ZHPG
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Su richiesta	Su richiesta
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25	Su richiesta	
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25	Su richiesta	
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30	89,24 €	
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30	Su richiesta	
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30	99,16 €	
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30	114,04 €	
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30	123,95 €	
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30	177,85 €	
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Su richiesta	
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Su richiesta	
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38	276,66 €	
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38	Su richiesta	
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38	Su richiesta	
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille					↓	
ZHG6-95	**95**	**570,00**	**582,00**			**Su richiesta**	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Serracavo, Acciaio



Anello di sollevamento, Orientabile femmina



Scovolo, seta



Guida su semi-binari, Binario



Guida su semi-binari, Ruota



Piedino antivibrante parabolico, inox



Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide



Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - acciaio



Ruota per vite senza fine, Bronzo



Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo -



Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio,



Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio

Prodotti correlati



Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2