



Ingranaggio dritto in plastica

Delrin **lavorato**



Modulo
6,0

- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/mn.	
	Delrin
Nm	140



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	4+	9+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 3	
						ZHG	ZHPG
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Su richiesta	
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25	Su richiesta	
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25	Su richiesta	
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30	89,24 €	
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30	Su richiesta	
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30	99,16 €	
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30	114,04 €	
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30	Su richiesta	
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30	123,95 €	
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30	177,85 €	
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30	Su richiesta	
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38	Su richiesta	
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38	276,66 €	
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38	Su richiesta	
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38	Su richiesta	
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38	Su richiesta	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓							
ZHG6-95	95	570,00	582,00			Su richiesta	

Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GBMz

Dado per vite a sfere,
Dado cilindrico a
circuiti multipli



PSG08S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



AT5-16ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT5 al...



ES

Bipod support base,
Plastic



KKP-AR

Manicotto a sfere
inclinate, Carichi
elevati / -20° +20°



RNAST

Rotelle, Senza anello
interno



H2

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



M1

Vite senza fine ,
Acciaio temprato



gt64

Chiusura a farfalla,
Tolleranze di
montaggio normali



BOX-NINA

Dado autofrenante -
DIN985, Valigetta di
dadi acciaio



RFVbr

Riduttore inox a ruota
e vite senza fine,
Braccio di reazione



BOXKK

Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox

Prodotti correlati



HG6

Ingranaggio dritto
acciaio , Acciaio
20NCD2