



- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 400mm
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:
Plastica delrin

Opzione

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Modulo	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	47,87 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	51,04 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	52,76 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	59,54 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	66,40 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PCS37K

Pignone a catena
dentatura temprata,
9.525mm (DIN06B-1)




BG

Giunto Oldham, con
vite a pressione



HTD8M_50

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Ghisa



T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio




HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota



VTHA

Vite magnetica a
testa esagonale,
Acciaio



PTR

Pignone tendicatena,
Per applicazioni
correnti



RPCtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
Poliammide



ACAss

Albero scanalato Inox
304, Inox



KB_OP

Manicotto a sfere di
precisione, Di



GSI

Molla a gas inox, Inox



R203

Molla per stampi
ISO10243, Leggero

Prodotti correlati



ZG1

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



ZG2

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



ZG1

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)