



- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 400mm
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:  
Plastica delrin

**Opzione**

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Modulo	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	47,87 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	51,04 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	52,76 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	59,54 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	66,40 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



EX  
Albero per riduttori E,  
Albero doppio per  
riduttori E



LINK64  
Motoriduttore AC  
sincrono, da 1.3 a  
6Nm



SH3  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata  
(delrin)



PRF\_PF  
Elementi di  
ancoraggio, Staffa di  
fissaggio



M0  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
temprato



SHTC  
Tavola lineare  
Drylin®, Nessuna  
manutenzione



NPR  
Morsetto porta  
catarifrangente,



MCLred  
Manicotto di  
riduzione, Cilindrico -  
inox



PLM-20SC  
Magnete cilindrico,  
Magnete cilindrico



P40  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
118 Nm



PPCsS  
Piastrina con anello,  
Inox



AK  
Giunto a soffietto  
Gerwah®, da 36 a  
800Nm

## Prodotti correlati



ZG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



ZG2  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



ZG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)