Cremagliera in nylon stampato


Modulo 0,5-4,0


Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro

- ***Cremagliera a dentatura dritta***
- *Componente stampato*
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiale:*
  Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro

Info.

- *Le cremagliere CRM1-350, CRM1,5-500 e CRM2-500 possono essere intestate per il montaggio continuo.*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	m Modulo	A	B	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 à 5
Senza anima in acciaio						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✔	5,87 €
Con anima in acciaio						
CRM1-350	1	15	15	351,67		13,66 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✔	21,44 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✔	23,64 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	-	Su richiesta
CRM3-500	3,0	30	30	500	✔	30,73 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✔	52,39 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	54,62 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera in plastica

Delrin lavorato


Modulo 0,5–2,0

- ***Componenti lavorati***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Lunghezza mass. 400mm*
- *Errore totale 1mm/300mm*
- *Materiale:*
  Plastica delrin



Opzione

- *Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Modulo	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✔	57,98 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✔	52,54 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✔	54,30 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✔	65,08 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✔	68,35 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera sezione stretta


Stock Acc

Modulo 0,4–2,0

Acciaio


- **Angolo di pressione 20°**
- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- **Intestata con lunghezze di 1m**
- Materiali:
  Acciaio S235 tranne moduli 1 e 1.25 (Acciaio C40/45)

Dentatura dritta



Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✔	103,04 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✔	35,14 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✔	184,89 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✔	120,23 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✔	208,90 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✔	151,55 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera sezione stretta


Inox


Modulo 0,5–1

- ***Angolo di pressione 20°***
- *Errore totale 1mm/300mm*
- *Materiale:*
  Inox 304L
  tranne modulo 0.25:
  inox 303

Opzione

- *Diverse lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
SR0.5-400/304L	0,5	11,50	6,00	12	400	✔	99,60 €
SR0.8-400/304L	0,8	11,20	6,00	12	400	✔	105,46 €
SR1-400/304L	1,0	14,00	8,00	15	400	✔	111,32 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera sezione quadrata

Stock Acc


Modulo 1,0–5,0


Acciaio

- ***Cremagliere intestate***
- *Angolo di pressione 20°*
- *MR = sezione quadrata*
- *MMR = sezione rettangolare*
- *Materiale:*
  Acciaio C40/45
  Acciaio 46S20

Opzioni

- *Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza L (mm)	Materiale	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	C40/45	✔	61,99 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	C40/45	✔	73,82 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	C40/45	-	147,66 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	C40/45	✔	61,52 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	C40/45	✔	147,66 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	C40/45	-	Su richiesta
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	46S20	✔	49,81 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	46S20	✔	90,24 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	46S20	✔	54,60 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	46S20	-	Su richiesta
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	46S20	✔	71,35 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	46S20	✔	142,72 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	C40/45	✔	153,56 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	C40/45	✔	305,17 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	C40/45	✔	Su richiesta
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	C40/45	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera sezione quadrata


Inox


Modulo 1,0–3,0

- ***Cremagliere intestate***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiale:*
  Inox 304 trafilato

Opzione

- *Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✔	80,47 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✔	230,58 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✔	252,06 €
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✔	442,49 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera sezione circolare

Stock Inx

Modulo


Inox


0,25–1,5

- ***Componenti lavorati***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Errore totale 1mm/300mm*
- *Materiale: Inox 304L, tranne modulo 0,25: inox 303*

Opzione

- *Diverse lunghezze (quantità minima 10 pezzi)*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Modulo	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
TR0.25-400/303	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✔	171,58 €
TR0.5-400/304L	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✔	118,33 €
TR0.7-400/304L	0,70	9,80	12,00	10,50	400	-	79,35 €
TR0.8-400/304L	0,80	9,70	12,00	10,50	400	-	80,12 €
TR1-400/304L	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✔	93,48 €
TR1.5-400/304L	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✔	118,33 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cremagliera sezione circolare


Acciaio

Modulo 1,0 – 4,0

- ***Angolo di pressione 20°***
- *Diametro tolleranza h11*
- *Materiale:*
  Acciaio trafilato C45







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	H (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✔	99,60 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✔	135,54 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✔	136,72 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✔	181,65 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	-	Su richiesta
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cremagliera a sezione circolare


Stock Inx


Modulo


Inox

1,0 – 5,0

- **Angolo di pressione 20°**
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
  Inox trafilato 304L







A stock fino a modulo 2


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	✔	125,56 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	✔	211,57 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	✔	176,50 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	-	Su richiesta
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	-	Su richiesta
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	-	Su richiesta
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Scheda tecnica



- ***Taglia approssimativa dei denti delle cremagliere***
- *Angolo di pressione 20°*



Modulo 0,25



Modulo 0,3



Modulo 0,35



Modulo 0,4



Modulo 0,5



Modulo 0,6



Modulo 0,8



Modulo 1



Modulo 1,25




Modulo 1,5




Modulo 2



Modulo 2,5



Modulo 3



Modulo 4