



- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 400mm
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:  
Plastica delrin

**Opzione**

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Modulo	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	47,87 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	51,04 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	52,76 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	59,54 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	66,40 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



H4

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati, Acciaio 20NCD2



ACLEPP

Angolare, 4 fori



PXHG3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



CHAR5050\_Z

Cerniera a molla, avvitabile



ACM\_AZ

Chiusura a leva, Aggancio




TFR

Tenditore rigido, Fisso



RBNTc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



FRss

Inseri filettati, Inox



NJM

Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



INS\_SS

Insero auto-filettante, Inox 316



PBG

Ingranaggio conico di precisione, 1:1



PR882

Ruota di rinvio, Serie 882

## Prodotti correlati



ZG2

Ingranaggio dritto, Plastica lavorata (delrin)



ZG1

Ingranaggio dritto, Plastica lavorata (delrin)



ZG1

Ingranaggio dritto, Plastica lavorata (delrin)