

D-ZYBLU

Male mounting

- Rubber buffer suitable for use in the food industry

- FDA compliant

- Materials:

Frame: 316 stainless steel

Cylinder: FDA-compliant blue silicon


- Medium hardness, Shore 55A

- Temperature range: -30 °C to +180 °C

Applications

- End stop

- Supporting foot



For foodstuff industry

NEW!



stainless steel

DISCOUNTS

| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|------------|----|-----|------|------------|
| Disc. List | | 10% | -20% | On request |

| Part number | ØG | ØD | H | L | Stiffness (N/mm) | Load (N) | Price each 1 to 5 |
|---------------------|-----|----|----|----|------------------|----------|-------------------|
| D-ZY3-8-8/SS/BLU | M3 | 8 | 8 | 6 | 30 | 22 | |
| D-ZY4-10-10/SS/BLU | M4 | 10 | 10 | 10 | 71 | 66 | |
| D-ZY4-10-15/SS/BLU | M4 | 10 | 15 | 10 | 42 | 60 | |
| D-ZY4-15-6/SS/BLU | M4 | 15 | 6 | 10 | 250 | 130 | |
| D-ZY4-15-8/SS/BLU | M4 | 15 | 8 | 10 | 133 | 96 | |
| D-ZY4-15-10/SS/BLU | M4 | 15 | 10 | 10 | 120 | 110 | |
| D-ZY4-15-15/SS/BLU | M4 | 15 | 15 | 10 | 58 | 82 | |
| D-ZY6-20-5/SS/BLU | M6 | 20 | 5 | 18 | 300 | 120 | |
| D-ZY6-20-8/SS/BLU | M6 | 20 | 8 | 18 | 180 | 126 | |
| D-ZY6-20-10/SS/BLU | M6 | 20 | 10 | 18 | 155 | 139 | |
| D-ZY6-20-15/SS/BLU | M6 | 20 | 15 | 18 | 114 | 160 | |
| D-ZY6-20-20/SS/BLU | M6 | 20 | 20 | 18 | 84 | 160 | |
| D-ZY6-20-25/SS/BLU | M6 | 20 | 25 | 18 | 54 | 129 | |
| D-ZY6-25-8/SS/BLU | M6 | 25 | 8 | 18 | 750 | 525 | |
| D-ZY6-25-10/SS/BLU | M6 | 25 | 10 | 18 | 375 | 338 | |
| D-ZY6-25-15/SS/BLU | M6 | 25 | 15 | 18 | 193 | 271 | |
| D-ZY6-25-20/SS/BLU | M6 | 25 | 20 | 18 | 122 | 231 | |
| D-ZY6-25-25/SS/BLU | M6 | 25 | 25 | 18 | 90 | 215 | |
| D-ZY8-30-15/SS/BLU | M8 | 30 | 15 | 20 | 113 | 152 | |
| D-ZY8-30-20/SS/BLU | M8 | 30 | 20 | 20 | 80 | 147 | |
| D-ZY8-30-30/SS/BLU | M8 | 30 | 30 | 20 | 49 | 139 | |
| D-ZY8-40-15/SS/BLU | M8 | 40 | 15 | 23 | 705 | 952 | |
| D-ZY8-40-20/SS/BLU | M8 | 40 | 20 | 23 | 355 | 657 | |
| D-ZY8-40-30/SS/BLU | M8 | 40 | 30 | 23 | 200 | 570 | |
| D-ZY10-50-20/SS/BLU | M10 | 50 | 20 | 28 | 750 | 1350 | |
| D-ZY10-50-30/SS/BLU | M10 | 50 | 30 | 28 | 364 | 1018 | |

Dimensions in mm

- Large degree of deformation accepted
thus absorbing large amounts of energy

- Materials:

Frame: 316 stainless steel

Cylinder: Grey natural rubber

- Medium hardness, Shore 55A

- Temperature range: -30 °C to +80 °C

Applications


- End stop

- Supporting foot



NEW!

stainless steel



DISCOUNTS

| | | | | |
|-------|------|-----|------|------------|
| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
| Disc. | List | 10% | -20% | On request |

| Part number | ØG | ØD | H | L | Stiffness (N/mm) | Load (N) | Price each 1 to 5 |
|----------------------|-----|----|----|----|------------------|----------|-------------------|
| D-ZY3-8-8/SS/GREY | M3 | 8 | 8 | 6 | 40 | 40 | |
| D-ZY4-10-10/SS/GREY | M4 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | |
| D-ZY4-10-15/SS/GREY | M4 | 10 | 15 | 10 | 26 | 40 | |
| D-ZY4-15-8/SS/GREY | M4 | 15 | 8 | 10 | 187 | 187 | |
| D-ZY4-15-10/SS/GREY | M4 | 15 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| D-ZY6-20-8/SS/GREY | M6 | 20 | 8 | 18 | 250 | 250 | |
| D-ZY6-20-10/SS/GREY | M6 | 20 | 10 | 18 | 240 | 240 | |
| D-ZY6-20-15/SS/GREY | M6 | 20 | 15 | 18 | 110 | 220 | |
| D-ZY6-20-20/SS/GREY | M6 | 20 | 20 | 18 | 75 | 225 | |
| D-ZY6-25-8/SS/GREY | M6 | 25 | 8 | 18 | 850 | 850 | |
| D-ZY6-25-10/SS/GREY | M6 | 25 | 10 | 18 | 400 | 400 | |
| D-ZY6-25-15/SS/GREY | M6 | 25 | 15 | 18 | 210 | 420 | |
| D-ZY6-25-20/SS/GREY | M6 | 25 | 20 | 18 | 140 | 420 | |
| D-ZY6-25-25/SS/GREY | M6 | 25 | 25 | 18 | 100 | 350 | |
| D-ZY8-30-15/SS/GREY | M8 | 30 | 15 | 23 | 270 | 540 | |
| D-ZY8-30-20/SS/GREY | M8 | 30 | 20 | 23 | 238 | 714 | |
| D-ZY8-30-30/SS/GREY | M8 | 30 | 30 | 23 | 127 | 508 | |
| D-ZY8-30-40/SS/GREY | M8 | 30 | 40 | 23 | 88 | 528 | |
| D-ZY8-40-15/SS/GREY | M8 | 40 | 15 | 23 | 710 | 1420 | |
| D-ZY8-40-20/SS/GREY | M8 | 40 | 20 | 23 | 365 | 1095 | |
| D-ZY8-40-30/SS/GREY | M8 | 40 | 30 | 23 | 205 | 820 | |
| D-ZY10-50-20/SS/GREY | M10 | 50 | 20 | 28 | 646 | 1938 | |
| D-ZY10-50-30/SS/GREY | M10 | 50 | 30 | 28 | 354 | 1416 | |
| D-ZY10-50-40/SS/GREY | M10 | 50 | 40 | 28 | 230 | 1380 | |

Dimensions in mm

Altri prodotti...



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione




WBGV

Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



ACL-APB

Sistema di chiusura, Fermporta magnetico



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



BL8

Rinvio angolare, da 0.20 a 2 Nm



S_ZZ

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



LFM

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 1 filetto



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



PRF_PL_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm



RBN

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N

Prodotti correlati



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio