Polyamide wheel

Stock New

RPC

For loads up to 600kg

- **Light coloured Polyamide wheel**
- Smooth central bore
- Working temperature range: -30°C to +80°C

Advantages

- Shock and abrasion resistant
- Does not stain floors
- Does not mark floors
- Resists most chemical agents
- Low rolling resistance
- For solid and hard floors
- Ideal for use in wet and dirty environments (fish markets, butcher shops, canneries)

NUOVO !

For smooth surfaces



ØD B C ØA

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	C	ØA	Maximum load (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
RPC60-31/ML	60	31	40	12	200	✔	2,50 €
RPC80-32/ML	80	32	40	12	250	✔	2,72 €
RPC100-32/ML	100	32	40	12	300	✔	3,77 €
RPC100-35/ML	100	35	48	15	350	-	11,29 €
RPC125-36/ML	125	36	50	15	350	-	6,88 €
RPC125-41/ML	125	41	59	20	400	-	13,27 €
RPC150-37/ML	150	37	49	15	400	-	9,96 €
RPC160-40/ML	160	40	58	20	500	-	27,31 €
RPC200-50/ML	200	50	58	20	600	-	29,65 €

*Depending on availability -Dimensions in mm

Stock Polyamide castor with mounting plate

For heavy loads up to 600kg

RPCPL

NUOVO !

- ***Industrial wheel suitable for loads up to 600kg***
- *Swivel system uses two ball races*
- *Swivel castor with double locks: simple to lock/unlock using foot operated pedal*
- *Smooth central bore*
- *Materials:*
  Top plate: pressed steel sheet, protected by bright zinc plating
  Polyamide wheel **RPC (vol. 1 p.344)**
  Working temperature range: - 30°C to + 80°C

Advantages

- *Light*
- *Will not mark or stain floor*
- *Low rolling resistance*
- *For solid, hard floors*



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	H	L	M	ØT	Swivel interference ØK	Max. load (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
Fixed										
RPC60/PL/F	60	31	100	110x85	80x60	8	-	200	-	8,25 €
RPC80/PL/F	80	32	109	110x85	80x60	8	-	250	✔	8,06 €
RPC100/PL/F	100	32	126	110x85	80x60	8	-	300	✔	8,34 €
RPC125/PL/F	125	36	154	110x85	80x60	8	-	350	-	13,48 €
RPC150/PL/F	150	37	182	110x85	80x60	8	-	400	-	18,39 €
RPC160/PL/F	160	40	196	135x110	105x80	11	-	500	-	32,05 €
RPC200/PL/F	200	50	241	135x110	105x80	11	-	600	-	37,99 €
Swivel										
RPC60/PL/P	60	31	100	110x85	80x60	8	140	200	-	11,43 €
RPC80/PL/P	80	32	109	110x85	80x60	8	160	250	✔	9,48 €
RPC100/PL/P	100	32	126	110x85	80x60	8	184	300	✔	9,72 €
RPC125/PL/P	125	36	154	110x85	80x60	8	210	350	-	14,46 €
RPC150/PL/P	150	37	182	110x85	80x60	8	246	400	-	23,00 €
RPC160/PL/P	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	35,54 €
RPC200/PL/P	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	40,63 €
Swivel with double brake										
RPC80/PL/PDB	80	32	109	110x85	80x60	8	290	250	✔	12,50 €
RPC100/PL/PDB	100	32	126	110x85	80x60	8	290	300	✔	13,42 €
RPC125/PL/PDB	125	36	154	110x85	80x60	8	290	350	✔	18,60 €
RPC150/PL/PDB	150	37	182	110x85	80x60	8	290	400	-	27,96 €
RPC160/PL/PDB	160	40	196	135x110	105x80	11	268	500	-	39,77 €
RPC200/PL/PDB	200	50	241	135x110	105x80	11	318	600	-	45,49 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Polyamide castor with central hole

Stock

RPCTC For heavy loads up to 600kg

- ***Industrial wheel suitable for loads up to 600kg***
- *Swivel system uses two ball races*
- *Swivel castor with double locks:*
  simple to lock/unlock using foot operated pedal
- *Smooth central bore*
- *Materials:*
  Top plate: pressed steel sheet, protected by bright zinc plating
  Polyamide wheel **(vol. 1 *p.344*)**
  Working temperature range:
  - 30°C to + 80°C

NUOVO !

Advantages

- *Light*
- *Will not mark or stain floor*
- *Low rolling resistance*
- *For solid, hard floors*

ØD

B

H

ØE

ØK

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	B	H	ØE	Swivel interference ØK	Max load (kg)	Stock*	Price each 1 to 9
Swivel								
RPC60/TC/P	60	31	97	12	140	200	-	11,12 €
RPC80/TC/P	80	32	106	12	160	250	✔	12,04 €
RPC100/TC/P	100	32	124	12	184	300	✔	12,96 €
RPC125/TC/P	125	36	152	12	210	350	-	17,57 €
RPC150/TC/P	150	37	181	12	246	400	-	24,69 €
RPC160/TC/P	160	40	189	12,5	268	500	-	49,94 €
RPC200/TC/P	200	50	232	12,5	318	600	-	57,40 €
Swivel with double brake								
RPC80/TC/PDB	80	32	106	12	290	250	✔	17,78 €
RPC100/TC/PDB	100	32	124	12	290	300	✔	18,67 €
RPC125/TC/PDB	125	36	152	12	290	350	-	23,74 €
RPC150/TC/PDB	150	37	181	12	290	400	-	31,19 €
RPC160/TC/PDB	160	40	189	12,5	268	500	-	62,99 €
RPC200/TC/PDB	200	50	232	12,5	318	600	-	65,35 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*

Ruota in poliammide con piastra inox

Carico pesante fino a 600 kg

RPCPLSS

- **Ruota industriale fino a 600 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiali:
  - Forcella in lamiera inox
  - Ruota in poliammide **(vol. 1 p.344)**
- T°. d'utilizzo: da -30 a +80°C

Girevole doppio bloccaggio



Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	L	M	ØT	Diametro d'imgombro ØK	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 4
Fissa									
RPC60/PL/F/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	-	200	20,53 €
RPC80/PL/F/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	-	250	21,50 €
RPC100/PL/F/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	-	300	22,00 €
RPC125/PL/F/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	-	350	29,36 €
RPC150/PL/F/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	-	400	57,45 €
RPC160/PL/F/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	-	600	79,45 €
RPC200/PL/F/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	-	700	84,60 €
Girevole									
RPC60/PL/P/SS	60	31	96	115x83	80x60	11x9	155	200	30,61 €
RPC80/PL/P/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	173	250	30,54 €
RPC100/PL/P/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	193	300	32,77 €
RPC125/PL/P/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	221	350	38,23 €
RPC150/PL/P/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	257	400	77,86 €
RPC160/PL/P/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	89,59 €
RPC200/PL/P/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	96,15 €
Girevole a doppio bloccaggio									
RPC80/PL/PDB/SS	80	32	105	115x83	80x60	11x9	293	250	39,87 €
RPC100/PL/PDB/SS	100	32	124	115x83	80x60	11x9	293	300	42,01 €
RPC125/PL/PDB/SS	125	36	152	115x83	80x60	11x9	293	350	49,27 €
RPC150/PL/PDB/SS	150	37	179	115x83	80x60	11x9	293	400	100,20 €
RPC160/PL/PDB/SS	160	40	197	135x105	105x80	11	268	600	108,90 €
RPC200/PL/PDB/SS	200	50	240	135x105	105x80	11	318	700	121,62 €

Dimensioni in mm

Ruota in poliammide con foro centrale inox

RPCTCSS

Carico pesante fino a 600 kg

- ***Ruota industriale fino a 600 kg***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Mozzo liscio*
- *Materiali:*
  Forcella in lamiera inox
  Ruota in poliammide **(vol. 1 p.344)**
- *T°. d'utilizzo: da -30 a +80°C*

Girevole doppio bloccaggio

NUOVO !

Vantaggi

- *Leggera*
- *Non macchia il suolo*
- *Antitraccia*
- *Ridotta resistenza al rotolamento*
- *Per suolo uniforme e duro*
- *Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)*

ØD B H



ØE ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	ØE	Diametro d'imgombro	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 4
Girevole							
RPC60/TC/P/SS	60	31	96	12	155	200	29,15 €
RPC80/TC/P/SS	80	32	109	12	173	250	30,54 €
RPC100/TC/P/SS	100	32	124	12	193	300	31,21 €
RPC125/TC/P/SS	125	36	152	12	221	350	38,23 €
RPC150/TC/P/SS	150	37	179	12	257	400	77,86 €
RPC160/TC/P/SS	160	40	197	12,5	268	600	88,20 €
RPC200/TC/P/SS	200	50	240	12,5	318	700	94,03 €
Girevole a doppio bloccaggio							
RPC80/TC/PDB/SS	80	32	109	12	173	250	39,87 €
RPC100/TC/PDB/SS	100	32	124	12	193	300	42,01 €
RPC125/TC/PDB/SS	125	36	152	12	221	350	49,27 €
RPC150/TC/PDB/SS	150	37	179	12	257	400	100,20 €
RPC160/TC/PDB/SS	160	40	197	12,5	268	600	107,58 €
RPC200/TC/PDB/SS	200	50	240	12,5	318	700	120,27 €

Dimensioni in mm

Ruota con fascia in gomma grigia

Carico medio fino a 120 kg

RBG

- ***Ruota di tipo semi-industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica***
- *Materiale:*
  Fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
  Corpo centrale in polipropilene
- *Mozzo liscio*
- *T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*

Assorbe il rumore

NUOVO !

Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBG50-22/ML	50	22	28	8	40	✔	1,78 €
RBG60-24/ML	60	24	28	8	50	✔	2,29 €
RBG80-23/ML	80	23	28	8	65	✔	3,60 €
RBG100-26/ML	100	26	28	8	75	✔	4,29 €
RBG100-32/ML	100	32	34	10	100	-	5,43 €
RBG125-32/ML	125	32	34	10	120	-	6,71 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ruota in gomma con piastra

New Stock

RBGPL

Carico medio fino a 110 kg

- **Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
  Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia

Accessori

- RBG (vol. 1 p.349)



ØD B H



L M ØT ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto fisso										
RBG50/PL/F	50	22	76	67x52	50x36	6	-	45	✔	3,72 €
RBG60/PL/F	60	24	85	67x52	50x36	6	-	55	✔	3,99 €
RBG80/PL/F	80	23	106	65x54	50x36	6	-	65	✔	5,21 €
RBG100/PL/F	100	26	122	67x60	46x46	6	-	75	✔	7,00 €
RBG125/PL/F	125	32	157	95x68	73x44	8	-	110	✔	13,69 €
Supporto girevole										
RBG50/PL/P	50	22	76	64x48	50x36	6	98	45	✔	4,96 €
RBG60/PL/P	60	24	85	64x48	50x36	6	110	55	✔	5,87 €
RBG80/PL/P	80	23	106	64x48	50x36	6	138	65	✔	7,52 €
RBG100/PL/P	100	26	123	64x48	50x36	6	166	75	✔	9,03 €
RBG125/PL/P	125	32	161	90x70	70x50	8	216	110	✔	17,34 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio										
RBG50/PL/PDB	50	22	76	64x48	50x36	6	172	45	✔	6,90 €
RBG60/PL/PDB	60	24	85	64x48	50x36	6	172	55	✔	7,36 €
RBG80/PL/PDB	80	23	106	64x48	50x36	6	188	65	✔	9,23 €
RBG100/PL/PDB	100	26	123	64x48	50x36	6	188	75	✔	10,78 €
RBG125/PL/PDB	125	32	161	90x70	70x50	8	220	110	✔	19,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ruota in gomma con foro centrale

Carico medio fino a 110 kg

RBGTC

- **Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
  Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia

Accessori

- **RBG (vol. 1 p.349)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto girevole								
RBG50/TC/P	50	22	76	10	98	45	✔	4,66 €
RBG60/TC/P	60	24	85	10	110	55	✔	5,29 €
RBG80/TC/P	80	23	105	10	138	65	✔	6,80 €
RBG100/TC/P	100	26	121	10	166	75	✔	8,30 €
RBG125/TC/P	125	32	158	13	216	110	✔	12,73 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio								
RBG50/TC/PDB	50	22	76	10	172	45	✔	6,90 €
RBG60/TC/PDB	60	24	85	10	172	55	✔	7,14 €
RBG80/TC/PDB	80	23	105	10	188	65	✔	8,56 €
RBG100/TC/PDB	100	26	121	10	188	75	✔	12,15 €
RBG125/TC/PDB	125	32	158	13	220	110	✔	17,81 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stem support for caster

New

TSRTC For swivel caster with central hole

- ***Threaded stem for swivel castor with central hole***
- *Material:*
  Stem: Stainless steel 304
  Washer: Stainless steel 304

Mounting

- *Pass the ØF thread through the center hole of the castor plate and secure with a washer and a M12 lock nut (not supplied)*
- *If necessary, the length A can be shortened by yourself.*
- *The protection of the caster can be improved with the stainless steel protective washer* **TSR-ROND**

Accessories

- *Swivel castor with central hole* **vol. 1 RPC/TC (p. 346)**, **RBN/TC** *(web)*, **RHT/TC** *(web) et* **RURT** *(web)*



NUOVO !

Example of assembly with protective washer

TSR-ROND



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	30+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	ØF	A	B	H	A/F	ØD1	Price each 1 à 9
Threaded stem								
TSR16-150/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	150	171	13	-	18,69 €
TSR16-200/TC/SS	M16x2	M12x1,75	37	200	221	13	-	22,21 €
TSR20-150/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	150	172	17	-	24,74 €
TSR20-200/TC/SS	M20x2,5	M12x1,75	37	200	222	17	-	30,30 €
TSR24-150/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	150	172	20	-	32,31 €
TSR24-200/TC/SS	M24x3	M12x1,75	37	200	222	20	-	39,89 €
Protective washer								
TSR-ROND12-60/SS	-	-	-	-	-		60	14,84 €
TSR-ROND12-80/SS	-	-	-	-	-		80	19,79 €

Dimensions in mm