Albero scanalato in acciaio

Stock Acc

ACA

Con fianchi paralleli

- ***Trasmette sforzi importanti***
- *Materiale:*
  Acciaio C40
- *Fabbricato per estrusione*



Opzioni

- *Diverse lunghezze fino a 3000 mm***

Accessori

- *Ghiera scanalata cilindrica*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	Ød1	Ød2	b	Lunghezza standard (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit da 1 a 9
ACA6-14-1000	6	11 $^{+0}_{-0,08}$	14 $^{-0,07}_{-0,2}$	3,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	0,949	✔	40,51 €
ACA6-16-1000	6	13 $^{+0}_{-0,08}$	16 $^{-0,07}_{-0,2}$	3,5 $^{+0}_{-0,08}$	1000	1,287	✔	38,80 €
ACA6-20-1000	6	16 $^{+0}_{-0,08}$	20 $^{-0,07}_{-0,25}$	4,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	1,911	✔	52,07 €
ACA6-22-1000	6	18 $^{+0}_{-0,08}$	22 $^{+0}_{-0,10}$	5,0 $^{-0,07}_{-0,15}$	1000	2,453	✔	59,04 €
ACA6-25-1000	6	21 $^{+0}_{-0,08}$	25 $^{-0,07}_{-0,27}$	5,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	3,139	✔	67,49 €
ACA6-28-1000	6	23 $^{+0}_{-0,08}$	28 $^{-0,07}_{-0,25}$	6,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	3,964	✔	90,74 €
ACA6-32-1000	6	26 $^{+0}_{-0,08}$	32 $^{-0,07}_{-0,27}$	6,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	5,008	✔	111,14 €
ACA6-34-1000	6	28 $^{+0}_{-0,08}$	34 $^{-0,07}_{-0,27}$	7,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	5,816	✔	131,15 €
ACA8-38-1000	8	32 $^{+0}_{-0,08}$	38 $^{-0,07}_{-0,27}$	6,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	7,433	✔	162,65 €
ACA8-42-1000	8	36 $^{+0}_{-0,08}$	42 $^{-0,07}_{-0,27}$	7,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	9,302	-	211,13 €
ACA8-48-1000	8	42 $^{+0}_{-0,08}$	48 $^{-0,07}_{-0,27}$	8,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	12,371	✔	267,84 €
ACA8-54-1000	8	46 $^{+0}_{-0,08}$	54 $^{-0,07}_{-0,27}$	9,0 $^{+0}_{-0,08}$	1000	15,300	-	389,75 €

***Prezzo del trasporto su richiesta *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Acc Stock Boccola scanalata cilindrica in acciaio

Con fianchi paralleli — BCA

- ***Trasmette sforzi importanti***
- *Materiale:*
  Acciaio C45



Accessori

- *Albero scanalato in acciaio o inox*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	Ød1	Ød2	b	L Lunghezza totale	L Lunghezza scanalata	Ød3	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
BCA6-14	6	11,00	14,00	3,00	40	30	25	✔	16,56 €
BCA6-16	6	13,00	16,00	3,50	40	40	28	✔	15,59 €
BCA6-20	6	16,00	20,00	4,00	50	50	30	✔	15,59 €
BCA6-22	6	18,00	22,00	5,00	50	50	32	✔	15,59 €
BCA6-25/40	6	21,00	25,00	5,00	40	40	38	✔	18,37 €
BCA6-25	6	21,00	25,00	5,00	60	60	38	✔	18,37 €
BCA6-28	6	23,00	28,00	6,00	60	60	38	✔	19,09 €
BCA6-32	6	26,00	32,00	6,00	60	60	42	✔	19,09 €
BCA6-34	6	28,00	34,00	7,00	60	60	45	✔	21,41 €
BCA8-38	8	32,00	38,00	6,00	60	60	55	✔	31,30 €
BCA8-42	8	36,00	42,00	7,00	70	70	60	✔	36,62 €
BCA8-48	8	42,00	48,00	8,00	70	70	65	✔	45,53 €
BCA8-54	8	46,00	54,00	9,00	80	80	70	✔	60,71 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Albero scanalato inox 304

ACAss

A fianchi paralleli

- ***Resiste a sforzi notevoli***
- *Materiale:*
  inox 304 (1.4301)

NUOVO !



Opzioni

- *Diverse lunghezze fino a 3000 mm***

Accessori

- *Boccola scanalata cilindrica* **BCAss**
  (vol. 2 *p.63*)

Per ambienti aggressivi





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	+0 Ød1 -0,08	-0,07 Ød2 -0,27	+0 b -0,08	Lunghezza standard (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. per 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	✔	79,33 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	✔	92,94 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	✔	164,51 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	-	269,40 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	-	412,71 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	-	591,88 €

***Prezzo del trasporto su richiesta *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Inx Boccola scanalata cilindrica inox

A fianchi paralleli

BCAss

- ***Resiste a sforzi notevoli***
- *Materiale:*
  Inox 304

Accessori

- *Albero scanalato inox* **ACAss** **(vol. 2 *p.62*)**

NUOVO !



Per ambienti aggressivi





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	Ød1,H7	Ød2	b D9	L	Ød3 h11	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	✔	36,93 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	✔	43,38 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	✔	48,24 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	-	68,22 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	✔	87,81 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	✔	102,54 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*