Piastra di giunzione

Per cinghie AT5M e AT10M

PASSO

AT5
AT10

- ***Per movimenti lineari***
- *Piastra di giunzione rigida*
- *Passo 5mm e 10mm*
- *Per cinghie aperte al metro* **AT5M** *e* **AT10M**
- *Materiale: alluminio*



Applicazioni

- *Per chiudere una cinghia*
- *Per fissare una cinghia ad una struttura*





Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
AT5/25P	AT5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	50,31 €
AT10/25P	AT10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	54,64 €
AT10/32P	AT10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	57,68 €
AT10/50P	AT10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	62,05 €

Altri prodotti...



Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata



Manopola, Zigrinata - Passante



Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



Maniglia a ripresa - maschio, Inox



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1 filetto



Vite a spalla di precisione ISO7379, Acciaio trattato classe 12.9



Snodo sferico, Cromo duro/PTFE



Rondella elastica , Acciaio



Profilato alluminio standard, 32 x 32 mm



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio