Star shaped anti-static handle

BEAS Prevents occurrence of electrostatic spark

- **Eliminates electric charges**
- Materials:
  Thermoplastic, black graphic finish
  Thread - 5.8 steel
- Similar to DIN6336

Advantages

- These products can be used for discharging electrostatic charges in areas classified as ESD Protected Areas (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1
- For clear, unambiguous identification, the yellow ESD logo is printed of the side of the handle

NEW !




Mâle




Femelle



Antistatic





DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✔	2,90 €
Male									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...


NK80


Guida mini Drylin® N, Larghezza 80mm


PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T


G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45


M1

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)


OP3

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 4 cifre


G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


MCL

Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - inox


PLM-C

Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico


PCS6ECO

Pignone a catena - acciaio, 6mm (DIN


CSS

Snodo sferico, acciaio/acciaio


DIA

Pistoncino a molla, con anello


BMM

Manopola, zigrinata

Prodotti correlati


BEAB

Manopola, stella, antibactterico


PDM_PDV

, by metal detectors


PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors


PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic