Stylish stainless steel screw hinge

CHAESS

316 stainless steel

- **Screw hinge**
- For right and left mounting
- 180°opening angle
- Fixed using countersunk screws (M5, M6 or M8 according to DIN 7991)
- The visible surface of the hinge has polished satin finish
- Material:
  100% 316 stainless steel

Advantages

- Stylish visual appearance as the pin is not visible
- Vibration proof
- Vandal proof thanks to welds over the pin at both ends.







DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	H	L	A	B	C	ØD	E	F	K	ØG	ØJ	Stock*	Price each 1 to 5
CHAE4042/SS	40	42	25	25	7,5	10,2	10,6	5	3,0	5,2	10,2	✔	30,86 €
CHAE5050/SS	50	50	30	30	10,0	12,0	12,5	6	3,7	6,2	12,4	✔	34,87 €
CHAE6063/SS	60	63	36	36	12,0	15,3	16,6	8	4,9	8,3	16,5	-	41,75 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...


RTT

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata


ADL_M

Anello di sollevamento, Inox


CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato


AC

Piastrina di riscontro, 20mm


AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm


NKX

Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings


H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...


GMK17_P

Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio


PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80,


PR125rehausse

Prolunga per piede con snodo Ø123, Ø


PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Inox


GE

Chiusura a leva, Standard

Prodotti correlati


CHAE3030PA

Cerniera ad avvitare estetica quadrata, Poliammide


CHAE6555

Cerniera ad avvitare estetica, Alluminio


CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre reinforced


CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40