Cerniera a testa platta a saldare

New

CHAPAM

In acciaio

- ***Cerniera a saldare***
- *Testa platta*
- *Materiali:*
  Acciaio
  Rondella ottone

Vantaggi

- *Smontaggio facile di porte o battenti*

Utilizzi

- *Porte metalliche*
- *Porte blindate*
- *Porte di macchine utensili*
- *Armadi elettrici*

NUOVO!





Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
CHAPAM60-10	60	10	12,0	19,5	6	2,12 €
CHAPAM80-13	80	13	16,0	23,0	7	2,54 €
CHAPAM100-16	100	16	20,0	27,0	9	4,85 €
CHAPAM120-16	120	16	20,0	27,0	9	5,50 €
CHAPAM140-20	140	20	25,3	34,0	11	9,07 €
CHAPAM160-20	160	20	25,3	43,0	12	10,44 €
CHAPAM180-20	180	20	25,3	53,0	13	13,32 €

Dimensioni in mm

New

Cerniera a testa platta a saldare

In inox o alluminio

CHAPAM



- Cerniera a saldare
- Testa platta
- Materiali:
  Inox 304, rondella inox
  Alluminio, rondella inox

Vantaggi

- Smontaggio facile di porte o battenti

Utilizzi

- Porte metalliche
- Porte blindate
- Porte di macchine utensili
- Armadi elettrici



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	L	ØD	S	F	ØG	Prezzo unit. da 1 a5
Inox						
CHAPAM60-10/SS	60	10	12	19,5	6	12,90 €
CHAPAM80-13/SS	80	13	16	23,0	7	16,50 €
CHAPAM100-16/SS	100	16	20	27,0	9	26,25 €
Alluminio						
CHAPAM80-13/AA	80	13	16	23,0	7	11,45 €
CHAPAM100-16/AA	100	16	20	27,0	9	15,01 €
CHAPAM120-16/AA	120	16	20	27,0	9	17,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PPRss

Piastrina con anello, Inox



NK17

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



PX_PO

Maniglia - movimentazione manuale, standard



PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



PHG05

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2 cementato t...



MPE

Distanziatore esagonale, Acciaio



SLB

Pistoncino a molla, inox



BAB

Perno autobloccante a sfere, Inox temprato



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio