

Cerniera invisibile acciaio o inox

Stock Inx

CHINV Montaggio ad incasso o sporgente

- ***Cerniera invisibile a scomparsa***
- *Apertura 90°*
- *Materiale :*
  Acciaio zincato con perni
  e bielletta in inox 430
  Inox 316L






Vantaggi


- *Invisibile a porta chiusa*

Montaggio


- *Per montaggio ad incasso o sporgente*
- *Per montaggio a destra o a sinistra*
- *Per montaggio con asse verticale o orizzontale*




Montaggio porta ad incasso



Montaggio porta sporgente





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Finzione	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 à 5
CHINV-4429	acciaio	zingué	44	29	32	64	✔	18,51 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	brut	44	29	32	64	-	31,04 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



CHAM5270SS

Cerniera ad avvitare inox, Marine



M0

Vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



HG5

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2



SKM

Dado esagonale in acciaio, Acciaio - 1 filetto



Gal-cardan

Giunto cardanico semplice serie eco, Sollecitazioni leggere



LRX

Guida lineare a rulli, Carello - da 9410 N a 101000 N



PGNT

Impugnatura termoplastica a T, Con inserto maschiato



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø



BFM

Dado trapezoidale, Bronzo - 1 filetto



VML

Volantino a lobi, Vite di pressione

Prodotti correlati



CHINV

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 90°



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°