

Plastica

APBBOU

- Per la protezione dei perni APB-F e APB-T
- Materiale:
- PVC flessibile - Colore nero
- Massa: 0,01 kg


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori - Perni di fissaggio APB-T (vol. 1 p.381) o APB-F (vol. 1 p.380)



Con perno di fissaggio APB





SCONTI PER QUANTITÀ

			101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

	Per perno				Prezzo unit.
Codice	DF	h	н	Stock*	da 1 a 59
APB10-BOU	10	15	18	V	0,51 €
APB12-BOU	12	16	20	V	0,51 €
APB14-BOU	14	17	21	V	0,51 €
APB15-BOU	15	17	21	-	0,51 €
APB16-BOU	16	18	23	V	0,51 €

^{*}In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

Perno di fissaggio per morsetti 🚾 🥰



Inox **APB**_F

- Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR e GMK-BR
- Materiale: Inox

Info.

- Venduto a multipli, contattarci per maggiori informazioni
- Il prodotto APB15-100F non presenta alcun piatto ma un foro di fissaggio

Accessori

- Morsetti GMC-BR (vol. 1 p.376)
- GMK-GR (vol. 11 p.377)
- Tappi di sicurezza APB-BOU (vol. 1) p.379) Supporto delle quide SDG (vol. 1 p.382),
- SDG/SS (vol. 1 p.383)










Esempi di applicazione

SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	V	7,57 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	~	6,03 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	V	7,57 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	-	9,49 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	~	9,63 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Perno di fissaggio per morsetti

Inox

APBT

DE

12


- Materiale Inox

Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tappi APB-BOU (vol. 1 p.379)
- Supporti della guida SDG (vol. 1) p.382) SDG/SS (vol. 1) p.383)











Esempi di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	41+	101	+
Sc.	Prezzo	-5%	Su rich	iesta
			_	

Codice	DE	Larghezza di chiave A/F	LT	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	V	7,07€
APB14-100T	14	12	100	0,12	V	8,08 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,80 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,80 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm