

Alluminio

Passo
AT5



Larghezza della cinghia 16 mm

NUOVO!


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:
Alluminio

Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



*vendita prealesaggio***

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-16/ECO	12	19,10	17,85	23	11	21	27	pieno	✓	3,38 €
14AT5-16/ECO	14	22,29	21,05	25	13	21	27	pieno	✓	3,70 €
15AT5-16/ECO	15	23,88	22,65	28	16	21	27	6	✓	4,06 €
16AT5-16/ECO	16	25,47	24,20	32	18	21	27	6	✓	4,41 €
18AT5-16/ECO	18	28,65	27,40	32	20	21	27	6	✓	4,74 €
19AT5-16/ECO	19	30,25	29,00	36	22	21	27	6	✓	5,24 €
20AT5-16/ECO	20	31,83	30,60	36	23	21	27	6	✓	5,48 €
22AT5-16/ECO	22	35,02	33,85	38	24	21	27	6	-	6,31 €
24AT5-16/ECO	24	38,21	37,00	42	26	21	27	6	-	6,80 €
25AT5-16/ECO	25	39,80	38,60	44	26	21	27	6	✓	7,21 €
26AT5-16/ECO	26	41,39	40,20	44	26	21	27	6	-	7,85 €
27AT5-16/ECO	27	42,98	41,80	48	30	21	27	8	-	7,95 €
28AT5-16/ECO	28	44,58	43,35	48	32	21	27	8	✓	8,71 €
30AT5-16/ECO	30	47,76	46,55	51	34	21	27	8	✓	9,25 €
32AT5-16/ECO	32	50,94	49,70	54	38	21	27	8	✓	10,43 €
36AT5-16/ECO	36	57,31	56,05	64	38	21	27	8	-	12,29 €
40AT5-16/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	21	27	8	✓	13,83 €
42AT5-16/ECO	42	66,86	65,60	70	40	21	27	8	-	14,87 €
44AT5-16/ECO	44	70,05	68,80	-	45	21	27	8	-	15,33 €
48AT5-16/ECO	48	76,42	75,15	-	50	21	27	8	✓	17,24 €
60AT5-16/ECO	60	95,52	94,25	-	65	21	27	8	✓	25,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm