



# Tappo di sicurezza

## Plastica

## APB<sub>BOU</sub>

- Per la protezione dei perni APB-F e APB-T
- Materiale:
  - PVC flessibile
- Colore nero
- Massa: 0,01 kg

### Info.


- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Perni di fissaggio
  - APB-T (vol. 1 p.381)
  - o APB-F (vol. 1 p.380)



Con perno di fissaggio APB



### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 41+ | 101+         |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice    | Per perno |    |    | Stock* | Prezzo unit.<br>da 1 a 59 |
|-----------|-----------|----|----|--------|---------------------------|
|           | DF        | h  | H  |        |                           |
| APB10-BOU | 10        | 15 | 18 | ✓      | 0,51 €                    |
| APB12-BOU | 12        | 16 | 20 | ✓      | 0,51 €                    |
| APB14-BOU | 14        | 17 | 21 | ✓      | 0,51 €                    |
| APB15-BOU | 15        | 17 | 21 | -      | 0,51 €                    |
| APB16-BOU | 16        | 18 | 23 | ✓      | 0,51 €                    |

\*In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

# Perno di fissaggio per morsetti

## APBF

## Inox


- Per il fissaggio dei morsetti GMC-BR e GMK-BR

- Materiale:  
Inox

### Info.

- Venduto a multipli, contattarci per maggiori informazioni

- Il prodotto APB15-100F non presenta alcun piatto ma un foro di fissaggio



### Accessori

- Morsetti GMC-BR (vol. 1 p.376)




GMK-GR (vol. 1 p.377)

- Tappi di sicurezza APB-BOU (vol. 1 p.379)

- Supporto delle guide SDG (vol. 1 p.382), SDG/SS (vol. 1 p.383)



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 41+ | 101+         |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice     | DE | Larghezza di chiave A/F | LT  | Massa (kg) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 40 |
|------------|----|-------------------------|-----|------------|--------|------------------------|
| APB10-110F | 10 | 8                       | 110 | 0,07       | ✓      | 7,57 €                 |
| APB12-100F | 12 | 10                      | 100 | 0,09       | ✓      | 6,03 €                 |
| APB14-100F | 14 | 12                      | 100 | 0,12       | ✓      | 7,57 €                 |
| APB15-100F | 15 | 12                      | 100 | 0,14       | -      | 9,49 €                 |
| APB16-100F | 16 | 14                      | 100 | 0,16       | ✓      | 9,63 €                 |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Materiale:  
Inox

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori




- Tappi APB-BOU (vol. 1 p.379)

- Supporti della guida  
SDG (vol. 1 p.382)

SDG/SS (vol. 1 p.383)



Con tappo APB-BOU



Esempi di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 41+ | 101+         |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice     | DE | Larghezza di chiave A/F | LT  | Massa (kg) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 40 |
|------------|----|-------------------------|-----|------------|--------|------------------------|
| APB12-100T | 12 | 10                      | 100 | 0,09       | ✓      | 7,07 €                 |
| APB14-100T | 14 | 12                      | 100 | 0,12       | ✓      | 8,08 €                 |
| APB15-100T | 15 | 12                      | 100 | 0,14       | -      | 9,80 €                 |
| APB16-100T | 16 | 14                      | 100 | 0,16       | -      | 9,80 €                 |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm