Ruota per trasportatore

Acc 200N

GAL22

Acciaio zincato

INTERROLL

- ***Capacità di carico: 100N statico, 200N dinamico***
- *Cuscinetto con fila semplice di sfere*
- *Materiali:*
  Rullo: acciaio zincato
  Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio zincato

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Vantaggi

- *Grande stabilità del cuscinetto*
- *Grande durata di vita grazie al mozzo in acciaio trattato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

Altri prodotti...

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123

Vite a testa esagonale - DIN933, Ottone

Simple support base (bipod), Plastic



Riduttore a rinvio angolare, da 2.30 a 20 Nm

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, Economica



Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro

Extension for articulated foot Ø123, Ø 123

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggo con circlips

Supporto per sensore, Morsetto universale

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a

Antivibrante elastico sgolato, Acciaio

Volantino a lobi, Dado monoblocco

Prodotti correlati

Ruota per trasportatore, Plastica