# Ruota libera combinata ad aghi

## Trascina in un senso di rotazione, è libera nell'altro

**HFL**



- ***Trasmette una coppia in un senso di rotazione, è libera nell'altro***
- *Ruota libera combinata con cuscinetti lisci o gabbie a rulli*
- *Sopporta gli sforzi radiali*
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +120°C*
- *Materiali:*
  *Anello, aghi e molle: acciaio*
  *Gabbia: plastica*

### Assemblaggio

- *Alesaggio recettore N6*
- *Albero recettore h5*
  *trattato rettificato 57-63 HRc*

### Info.

(1) *Utilizzo con grasso o con olio.*
(2) $n_{gw}$ *: albero girevole*
(3) $n_{ga}$ *: alesaggio girevole*
KF*: *molle in plastica*
*(T° d'utilizzo: da -10°C a +70°C, alesaggio N7 e albero h8)*




**Trascina in un senso**



**Rotazione libera nell'altro**

Non usare su biciclette

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Riferimenti | ØA | ØD | C -0,3 | r min. | Coppia ammissibile (Nm) | Velocità massima (1) $n_{gw}$ (2) | Velocità massima (1) $n_{ga}$ (3) | Carico di base dinamico C (kN) | Carico di base statico Co (kN) | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFL0822KF* | 8 | 12 | 22 | 0,3 | 3,15 | 17 000 | 12 000 | 4,05 | 4,15 | 47,88 € |
| HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 0,3 | 5,30 | 14 000 | 11 000 | 4,30 | 4,65 | 16,84 € |
| HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0,3 | 12,20 | 11 000 | 8 000 | 6,30 | 6,50 | 18,22 € |
| HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 0,3 | 17,30 | 9 500 | 8 000 | 7,10 | 7,70 | 20,61 € |
| HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 0,3 | 20,50 | 8 500 | 7 500 | 7,70 | 9,00 | 19,79 € |
| HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0,3 | 24,10 | 7 500 | 7 500 | 8,30 | 10,30 | 21,08 € |
| HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 0,3 | 28,50 | 7 000 | 6 500 | 8,90 | 11,50 | 20,98 € |
| HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 0,3 | 66,00 | 5 500 | 5 500 | 10,90 | 14,10 | 34,99 € |
| HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 0,3 | 90,00 | 4 500 | 4 500 | 12,60 | 17,60 | 23,36 € |
| HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 0,3 | 121,00 | 3 900 | 3 900 | 13,00 | 19,30 | 30,60 € |

# Altri prodotti...


SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita


SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante


SSE

Snodo sferico inox, Inox/PTFE


ACL

Elementi di giunzione, Angolare semicircolare


BDMdll

Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero


ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per connessione PC


BDPR

Braccio di reazione, Rigido


CDR

Per perno autobloccante, Cavo di ritegno


SHSS

Vite a spalla inox 416, Inox 416 pretrattato


BMF

Manopola, Zigrinata - Cieco


HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379,


GPLbr

Scovolo, ottone

## Prodotti correlati