Anello di bloccaggio in acciaio o inox Acc Inx

BAG0 Senza intaglio, secondo DIN705

- ***Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705***
- *Serraggio con grano DIN914*
- *Materiali:*
  Acciaio finitura naturale
  Inox 303 naturale




Vantaggi

- *consente di creare rapidamente un arresto o un bloccaggio assiale su un albero*

Info

- *Altri alesaggi su richiesta*



SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codici						Massa	Acciaio	Inox	Prezzo unit. Da 1 a 4	
Acciaio	inox	ØD1	B	ØD2	ØD3	(kg)		Stock*	Acciaio	inox
BAG0-006	BAG0-006/SS	6	8	12	M4x5	0,005	✔	✔	1,00 €	2,29 €
BAG0-008	BAG0-008/SS	8	8	16	M4x6	0,009	✔	✔	1,12 €	2,74 €
BAG0-010	BAG0-010/SS	10	10	20	M5x8	0,018	✔	✔	1,43 €	3,36 €
BAG0-012	BAG0-012/SS	12	12	22	M6x8	0,025	✔	✔	1,60 €	4,42 €
BAG0-015	BAG0-015/SS	15	12	25	M6x8	0,03	✔	✔	1,80 €	5,04 €
BAG0-016	BAG0-016/SS	16	12	28	M6x8	0,039	✔	✔	1,90 €	7,08 €
BAG0-020	BAG0-020/SS	20	14	32	M6x8	0,054	✔	✔	2,42 €	9,21 €
BAG0-025	BAG0-025/SS	25	16	40	M8x10	0,096	✔	✔	3,70 €	15,27 €
BAG0-030	BAG0-030/SS	30	16	45	M8x10	0,111	✔	-	4,83 €	17,94 €
BAG0-035	BAG0-035/SS	35	16	56	M8x12	0,189	-	-	6,56 €	28,63 €
BAG0-040	BAG0-040/SS	40	18	63	M10x16	0,263	-	-	9,62 €	37,89 €
BAG0-050	BAG0-050/SS	50	18	80	M10x16	0,433	-	-	14,41 €	55,49 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Anello di bloccaggio in acciaio


A 1 o 2 elementi

BAG1
BAG2



- ***Serraggio importante su qualsiasi tipo d'albero***
- *Non scompagnare*
- *Materiale:*
  Anello: acciaio (grezzo, brunito o zincato a seconda della provenienza)
  Vite: acciaio legato
- *L'anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio.*
- *Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione*





Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice a 1 elemento	Codice a 2 elementi	ØA	ØD	L	Vis	Stock* a 1 elemento	Stock* a 2 elementi	Prezzo unit. 1 a 4 a 1 elemento	Prezzo unit. 1 a 4 a 2 elementi
BAG1-004	BAG2-004	4	16	9	M3 x 8	-	-	5,00 €	8,62 €
BAG1-005	BAG2-005	5	16	9	M3 x 8	-	-	5,00 €	8,62 €
BAG1-006	BAG2-006	6	16	9	M3 x 8	✔	-	5,00 €	8,62 €
BAG1-008	BAG2-008	8	18	9	M3 x 8	✔	✔	5,00 €	8,62 €
BAG1-010	BAG2-010	10	24	9	M3 x 10	✔	✔	5,69 €	9,55 €
BAG1-012	BAG2-012	12	28	11	M4 x 12	✔	✔	6,30 €	10,01 €
BAG1-015	BAG2-015	15	34	13	M5 x 16	✔	✔	7,52 €	11,83 €
BAG1-016	BAG2-016	16	34	13	M5 x 16	✔	✔	7,52 €	11,83 €
BAG1-018	BAG2-018	18	36	13	M5 x 16	-	✔	8,39 €	12,74 €
BAG1-020	BAG2-020	20	40	15	M6 x 16	✔	✔	9,54 €	13,70 €
BAG1-025	BAG2-025	25	45	15	M6 x 16	✔	✔	10,32 €	15,07 €
BAG1-030	BAG2-030	30	54	15	M6 x 18	✔	✔	13,10 €	17,12 €
BAG1-035	BAG2-035	35	57	15	M6 x 18	✔	✔	12,22 €	16,29 €
BAG1-040	BAG2-040	40	60	15	M6 x 18	✔	✔	15,06 €	20,22 €
BAG1-050	BAG2-050	50	78	19	M8 x 25	-	✔	31,92 €	36,19 €
BAG1-055	BAG2-055	55	90	16	M8 x 20	-	-	20,15 €	23,88 €
BAG1-060	BAG2-060	60	100	16	M8 x 20	-	✔	23,83 €	27,43 €
BAG1-070	BAG2-070	70	110	20	M10 x 25	-	-	47,92 €	31,46 €
BAG1-075	BAG2-075	75	125	20	M10 x 25	-	-	34,21 €	38,60 €
BAG1-080	BAG2-080	80	125	20	M10 x 25	-	-	33,59 €	37,83 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Anello di bloccaggio inox


BAG1ss
BAG2ss

A 1 o 2 elementi

- ***Serraggio importante su qualsiasi tipo d'albero***
- *Non scompagnare*
- *Materiale:*
  Anello: inox
  Vite: inox
- *L'anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio*
- *Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione*







Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice a 1 elemento	Codice a 2 elementi	ØA	ØD	L	Vite	Stock* a 1 elemento	Stock* a 2 elementi	Prezzo unit. 1 a 4 a 1 elemento	Prezzo unit. 1 a 4 a 2 elementi
BAG1-004/SS	BAG2-004/SS	4	16	9	M3 x 8	-	-	10,60 €	13,52 €
BAG1-005/SS	BAG2-005/SS	5	16	9	M3 x 8	-	✔	10,60 €	13,52 €
BAG1-006/SS	BAG2-006/SS	6	16	9	M3 x 8	✔	✔	10,60 €	13,52 €
BAG1-008/SS	BAG2-008/SS	8	18	9	M3 x 8	✔	✔	11,80 €	13,79 €
BAG1-010/SS	BAG2-010/SS	10	24	9	M3 x 10	✔	✔	14,56 €	17,22 €
BAG1-012/SS	BAG2-012/SS	12	28	11	M4 x 12	✔	✔	15,03 €	17,44 €
BAG1-015/SS	BAG2-015/SS	15	34	13	M5 x 16	✔	✔	18,00 €	21,90 €
BAG1-016/SS	BAG2-016/SS	16	34	13	M5 x 16	✔	✔	18,00 €	21,90 €
BAG1-018/SS	BAG2-018/SS	18	36	13	M5 x 16	-	✔	20,61 €	24,62 €
BAG1-020/SS	BAG2-020/SS	20	40	15	M6 x 16	✔	✔	25,09 €	26,19 €
BAG1-025/SS	BAG2-025/SS	25	45	15	M6 x 16	✔	✔	27,75 €	29,78 €
BAG1-030/SS	BAG2-030/SS	30	54	15	M6 x 18	✔	✔	32,04 €	35,71 €
BAG1-040/SS	BAG2-040/SS	40	60	15	M6 x 18	-	✔	40,05 €	49,68 €
BAG1-050/SS	BAG2-050/SS	50	78	19	M8 x 25	-	✔	75,50 €	110,07 €
BAG1-055/SS	BAG2-055/SS	55	90	16	M8 x 20	-	-	93,77 €	142,98 €
BAG1-060/SS	BAG2-060/SS	60	100	16	M8 x 20	-	-	108,04 €	113,71 €
BAG1-070/SS	BAG2-070/SS	70	110	20	M10 x 25	-	-	120,35 €	126,78 €
BAG1-075/SS	BAG2-075/SS	75	125	20	M10 x 25	-	-	154,38 €	Su richiesta
BAG1-080/SS	BAG2-080/SS	80	125	20	M10 x 25	-	-	Su richiesta	153,47 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*