Stainless steel

- ***Slam latches for direct closing in hostile environments***
- Latch tongue at top
- Resistant to water and cleaning products
- Materials:
  Body and support: 304L stainless steel
  Latch and handle: 303 stainless steel
  Spring: 301 stainless steel



Advantages

- Openings on the top and mounting face allow easy cleaning (no retention of water or dirt)
- No sharp angles (avoids risk of injury)
- Top mounted handle allows easy opening

Applications

- Equipment for the food industry
- Animal breeding (hutches, hen-houses)
- Lids for metal enclosures used in humid environments
- Stainless steel strike plate not supplied













A version



B version

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc.	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Latch stroke (mm)	Type	Stock*	Price each 1 to 49
LRR-56-A/SS	12	A version	✔	29,08 €
LRR-56-B/SS	13	B version	✔	29,08 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...


BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40


PTBss

Bullone a occhiello inox, Inox


NSU

Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°


DILC

Indexing plunger with cam, with cam


PF40NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm


AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm


V3RA_PTR

Volantino a tre razze, Poliammide


PRF_PSP_PR

Profilato di copertura, Da inserire nelle scanalature


SHW

Rondella semplice , Inox A2


PCF2

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base ovale


ASM

Cuscinetto cilindrico , Polimero alimentare


BUT

Accessori per pannello, Arresto per pannello

Prodotti correlati


LRR

Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto a molla


LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio


LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla inox


LRR22

Small dimension latch with locking system, Aluminium