


- Pressore per posizionamento e indicizzazione

- Materiali:

Corpo: inox o termoplastica

Molla: inox

Sfera: inox o delrin



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	-15%	-25%	-40%	Su richiesta

Codice	Sfera	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H	Forza di pressione		Massa (g)	Stock*	Prezzo
								iniziale F1 (N)	finale F2 (N)			Unit. da 1 a 5
<b>Corpo inox</b>												
BLM5SS	inox	5	4	5,6	6	1	1,0	4	7	0,60	✓	1,68 €
BLM6SS	inox	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	1,00	✓	1,80 €
BLM8SS	inox	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12	2,00	✓	2,23 €
BLM10SS	inox	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	6,00	✓	2,88 €
BLM5P	Delrin	5	4	5,6	6	1	0,6	4	7	0,60	✓	1,96 €
BLM6P	Delrin	6	5	6,5	7	1	1,1	6	12	1,00	✓	2,00 €
BLM8P	Delrin	8	6,5	8,5	9	1	1,5	6	12	2,00	✓	2,52 €
BLM10P	Delrin	10	8	12,0	13,5	2,5	2,3	10	20	6,00	✓	3,16 €
<b>Corpo termoplastica</b>												
BLM5PS	inox	5	4	5,6	6	1	1,0	4	7	0,40	-	1,03 €
BLM6PS	inox	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	0,70	✓	1,15 €
BLM8PS	inox	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12	1,50	✓	1,34 €
BLM10PS	inox	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	3,14	✓	2,52 €
BLM5PP	Delrin	5	4	5,6	6	1	1,2	4	7	0,35	✓	1,20 €
BLM6PP	Delrin	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	0,66	✓	1,30 €
BLM8PP	Delrin	8	6,5	8,5	9	1	2	6	12	1,46	✓	1,55 €
BLM10PP	Delrin	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	1,44	✓	2,94 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm