Manicotto filettato di bloccaggio Stock Inx

MBF Montaggio e regolazione rapidi

- ***Manicotto esagonale per il serraggio rapido degli assi***
- *Serrando il manicotto con l'ausilio di una chiave inglese, l'asse resta bloccato nella posizione desiderata.*
- *Alesaggio liscio*
- *Materiale:*
  inox 303/304

Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con gli assi* **APCB**, *i morsetti base* **NSP**, **NSU** *o* **NSD**, *e i morsetti orientabili* **NRV** *o* **NRR**

Speciale agroalimentare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura est. ØM	H1	H2	A/F chiave	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
MBF8-12	8	M12x1,5	5	12	15	✔	4,94 €
MBF10-14	10	M14x1,5	5	12	17	✔	5,16 €
MBF12-16	12	M16x1,5	6	12	19	✔	5,47 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

Ruota per profili alluminio, Fissa

Coppia ruota e vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante Topball

Asta snodata con fermo di sicurezza, Apertura verso l'altro

Maniglia a ripresa, Zamak

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100

Bipod support base, Plastic

Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto

Attrezzi, Porta attrezzi

Carrello Drylin® W, Carrello

Sistema di guida su binario a V Simple

Asse per morsetti, Tappo di sicurezza

Prodotti correlati



Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto

Morsetto base a 90°, Montaggio e regolazione rapidi