Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 500N

NK27
NW27

- ***Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico***
- *Ingombro ridotto (altezza e superficie)*
- *Funzionamento a secco, non richiede manutenzione*
- *Elevata insensibilità alla polvere*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito*
- *Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica*
- *Possibili velocità e accelerazione molto elevate*
- *Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J*
- *Materiali:*
  - *Corpo del carrello in zinco*
  - *Binari di alluminio anodizzato*
- *Perforazione standard simmetrica C5 = C6*



NS & NW-01



NS & NW-02

Ingombro ridotto



Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✔	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✔	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✔	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✔	6,96 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

NT62

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 6 a 18 Nm - a treni parall...


NTMdl

Grano punta in delrin, punta in delrin

M1

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

ADL_F

Anello di sollevamento, Inox

LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere

SSBRA

Ingranaggio conico inox, 1:1

INS_SS

Inserto auto-filettante, Inox 316

CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato

PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)

PML

Piede massiccio per carichi pesanti, Ø 100, 120 o 150

WS20

Binario Drylin® W, Binario

DOMI30

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio

Prodotti correlati


NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap