Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 1 000N

NK80
NW80

- **Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico**
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in plastica
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✔	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✔	14,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...

Maniglia a ponte a fissaggio anteriore, Inox

Giunto cardanico telescopico, Sollecitazioni normale



Tenditore per catena automatico, Con pattino 180°

Tappo per tubo rettangolare, Standard

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm

Vite senza fine di precisione, Inox

Variatore di velocità 3A, 3 A

Box kit di spine filettate DIN7979D, Box kit - estraibile DIN 7979D

Ruota alte temperature, fino a

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a

Detectable plastic palm grip, blue

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm

Prodotti correlati



Guida mini Drylin® N, Rail end cap