Morsetto base universale base a 90° Stock Inx

NSU Montaggio e regolazione rapidi

- ***Morsetto con testa orientabile***
- *Possibilità di orientare la testa allentando/serrando la vite a testa fresata prima del montaggio*
- *Materiale*
  inox

Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con i manicotti* **MBF** *(p.18) e gli assi* **APBC** *(p.17)*

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✔	13,27 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✔	13,46 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✔	13,65 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : vetro

BC2

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganascia di serraggio

PSG08

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita

GAL21

Ruota per trasportatore, Plastica

MC

Deceleratore, autocompensante - senza regolazione

VTH

Vite a testa esagonale, Acciaio classe 8.8

HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa

CHA1056_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40

DOMI120

Slitta di regolazione Domino 120, Slitta

PSG08HC

Ingran. dritto di precisione trattato

AC

Piastrina di riscontro, 12mm

Prodotti correlati

MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto