Pignone a catena DIN 06B-1

Aci | € Eco | DIN


Passo 3/8"

Acciaio



- **Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)**
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:
  Acciaio C43
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

PCS





Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- ***Realizzazioni su misura***

Accessori

- Catena codice **SBR-375, SBS-375**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS37-8	8	24,89	28,0	15	8	22	✔	1,38 €
PCS37-9	9	27,85	31,0	18	8	22	✔	1,49 €
PCS37-10	10	30,82	34,0	20	8	22	✔	1,52 €
PCS37-12	12	36,80	40,0	25	8	25	✔	2,41 €
PCS37-13	13	39,80	43,0	28	10	25	✔	2,70 €
PCS37-14	14	42,80	46,3	31	10	25	✔	3,04 €
PCS37-15	15	45,81	49,3	34	10	25	✔	3,13 €
PCS37-16	16	48,82	52,3	37	10	28	✔	3,64 €
PCS37-17	17	51,83	55,3	40	10	28	✔	4,29 €
PCS37-18	18	54,85	58,3	43	10	28	✔	4,82 €
PCS37-20	20	60,89	64,3	46	10	28	✔	5,14 €
PCS37-21	21	63,91	68,0	48	12	28	✔	5,72 €
PCS37-22	22	66,93	71,0	50	12	28	✔	6,39 €
PCS37-23	23	69,95	73,5	52	12	28	✔	6,77 €
PCS37-24	24	72,97	77,0	54	12	28	✔	7,04 €
PCS37-25	25	76,00	80,0	57	12	28	✔	7,33 €
PCS37-26	26	79,02	83,0	60	12	28	✔	8,21 €
PCS37-27	27	82,04	86,0	60	12	28	✔	8,36 €
PCS37-28	28	85,07	89,0	60	12	28	-	8,59 €
PCS37-29	29	88,09	92,0	60	12	28	-	9,01 €
PCS37-30	30	91,12	94,7	60	12	28	✔	9,43 €
PCS37-32	32	97,17	101,3	65	14	30	✔	11,12 €
PCS37-33	33	100,20	104,3	65	14	30	-	11,65 €
PCS37-34	34	103,23	107,3	65	14	30	✔	11,68 €
PCS37-35	35	106,26	110,4	65	14	30	-	12,48 €
PCS37-36	36	109,29	113,4	70	14	30	-	12,99 €
PCS37-38	38	115,34	119,5	70	14	30	-	13,44 €
PCS37-40	40	121,40	125,5	70	14	30	✔	14,29 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...


PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole


BDMdll

Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero


DHX

Spina cilindrica filetto interno, estraibile DIN 7979D


H2

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2


MRASSeco

Maglia rapida economica, Inox


BSPT

Morsetto per guide, Rondo


PSG25S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316


SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)


AT5-25ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo


STRIPF

Spazzola strip, Lunghezza 1m



BPHF

Sfera portante a incastro con flangia,



HCSS

Grano con punta a coppa, punta a coppa

Prodotti correlati


SUA4

Catena semplice al metro, Acciaio


SBS_M

Catena semplice al metro, Inox


PCS_PA6

, 9.525mm (DIN 06B-1)


TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio