


Stock Pressore Long-Lok con esagono incassato

Con puntale

BSMLOK BSMSSLOK BSMPLOK

- Vite per posizionamento ed indicizzazione
- Vite a molla con sicurezza LONG-LOK per evitare allentamenti
- Per indicizzazione
- Esagono incassato
- Materiale:
 - Acciaio classe 5.8 o Inox 303 puntale in acciaio temprato, inox 303 temprato o plastica
 - Filettatura di sicurezza "Long-Lok" in nylon
- Finitura: in acciaio brunito o inox lucidato

Misura	Coppia di serraggio (Nm)	Coppia di disserraggio (Nm)
M5	0.10	0.25
M6	0.25	0.45
M8	0.40	0.60
M10	0.70	0.80
M12	1.00	1.20
M16	4.20	4.30




Vantaggi

- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni
- Coppia di disserraggio elevata
- Blocco in tutte le posizioni

Applicazione

- Per utilizzi ripetitivi



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	D	D1	L	L1 ^{±0.5}	H	T	T1	N	S	Forza di pressione (N)		Prezzo Unit. da 1 a 5	
										F1 a vuoto	F2 con carico		
Corpo in acciaio / puntale in acciaio													
BSM5/LOK	M5	2.4	18	7	2.3	2.0	0.8	0.8	1.5	6	20	✓	3,77 €
BSM6/LOK	M6	2.7	20	7	2.5	2.5	1.0	1.0	2.0	7	20	✓	3,88 €
BSM8/LOK	M8	3.5	22	8	3.0	3.0	1.4	1.2	2.5	9	35	✓	4,51 €
BSM10/LOK	M10	4.0	22	9	3.0	3.5	1.4	1.6	3.0	9	35	-	4,93 €
BSM12/LOK	M12	6.0	28	10	4.0	5.0	2.0	2.0	4.0	10	55	✓	7,99 €
BSM16/LOK	M16	7.5	32	14	5.0	6.0	2.5	2.5	5.0	45	100	-	11,16 €
Corpo in inox / puntale inox													
BSM5SS/LOK	M5	2.4	18	7	2.3	2.0	0.8	0.8	1.5	5	17	✓	8,56 €
BSM6SS/LOK	M6	2.7	20	7	2.5	2.5	1.0	1.0	2.0	6	17	✓	8,56 €
BSM8SS/LOK	M8	3.5	22	8	3.0	3.0	1.4	1.2	2.5	7	29	✓	9,60 €
BSM10SS/LOK	M10	4.0	22	9	3.0	3.5	1.4	1.6	3.0	8	31	✓	11,09 €
BSM12SS/LOK	M12	6.0	28	10	4.0	5.0	2.0	2.0	4.0	10	47	✓	16,08 €
Corpo in acciaio / puntale in plastica													
BSM5P/LOK	M5	2.4	18	7	2.3	2.0	0.6	0.8	1.5	6	20	✓	4,18 €
BSM6P/LOK	M6	2.7	20	7	2.5	2.5	0.8	1.0	2.0	7	20	✓	4,40 €
BSM8P/LOK	M8	3.5	22	8	3.0	3.0	1.0	1.2	2.5	9	35	✓	5,01 €
BSM10P/LOK	M10	4.0	22	9	3.0	3.5	1.4	1.6	3.0	9	35	-	5,77 €
BSM12P/LOK	M12	6.0	28	10	4.0	5.0	1.4	2.0	4.0	10	55	-	8,96 €
BSM16P/LOK	M16	7.5	32	14	5.0	6.0	2.0	2.5	5.0	45	100	-	20,27 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm