Volantino a lobi


New


PVL

Con foro quadrato

- **Elemento di manovra**
- T° di utilizzo: max 100°C
- Materiale:
  Poliammide
- Venduto a multipli, contattateci







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	C	T	F	G	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
PVL40-6/SQ	40	20	9	6x6	1	8	10	✔	2,35 €
PVL40-8/SQ	40	20	9	8x8	1	8	10	✔	2,35 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


UFX

Giunto elastico Uneflex®, economica


GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato


AC144

Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm


RLXAC8

Rullo folle, Acciaio


PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica


AZY_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox


PSPD18

Manopola a pressione, PVC nero


MRA_SS

Maglia rapida, Inox


DOMI50

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio


CHM75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm


RFK38B

Riduttore ipoide inox, fino a 200 Nm


LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere

Prodotti correlati


BMF

Manopola, Zigrinata - Cieco


GLB

Volantino a 6 lobi, Tecnopolimero - Ottone


GGB

Dado ad alette, Maschiato passante