Puleggia dentata tipo T in nylon

Passo T10

Nylon PA6 stampato

Larghezza cinghia 16mm

Serie economica



- ***Passo 10mm (T10)***
- *Materiale:*
  Nylon PA6 stampato armato con 30% fibre di vetro
- ***Componenti non modificabili***

Info

- *Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo*







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-30%	-37%	Su richiesta

Codice 1 flangia	Codice 2 flange	Z denti	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA*	ØE	Prezzo Unit. da 1 a 5 1 flangia	Prezzo Unit. da 1 a 5 2 flange
-	18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,64 €
-	20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,77 €
-	24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,90 €
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	18,06 €	-
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,77 €	-

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



Pistoncino a molla, Bloccabile - Inox



Chiavistello con perno prismatico, Gancio



Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



Sfera portante alta sporgenza, Leggero



Vite di giunzione metallo/legno, Acciaio



Ingranaggio conico in plastica, 1:1



Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



Rulliera, Con guida laterale



Ghiera scanalata cilindrica in acciaio,



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



Vite senza fine , Acciaio temprato

Prodotti correlati



Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



Barra dentata, T10



Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio