Elasto buffer for foodstuff sector

D-ZYBLU

Male mounting

- ***Rubber buffer suitable for use in the food industry***
- *FDA compliant*
- *Materials:*
  Frame: 316 stainless steel
  Cylinder: FDA-compliant blue silicon
- *Medium hardness, Shore 55A*
- *Temperature range: -30 °C to +180 °C*

For foodstuff industry

NEW !



stainless steel

Applications

- *End stop*
- *Supporting foot*



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+
Disc.	List	10%	-20%	On request

Part number	ØG	ØD	H	L	Stiffness (N/mm)	Load (N)	Price each 1 to 5
D-ZY3-8-8/SS/BLU	M3	8	8	6	30	22	
D-ZY4-10-10/SS/BLU	M4	10	10	10	71	66	
D-ZY4-10-15/SS/BLU	M4	10	15	10	42	60	
D-ZY4-15-6/SS/BLU	M4	15	6	10	250	130	
D-ZY4-15-8/SS/BLU	M4	15	8	10	133	96	
D-ZY4-15-10/SS/BLU	M4	15	10	10	120	110	
D-ZY4-15-15/SS/BLU	M4	15	15	10	58	82	
D-ZY6-20-5/SS/BLU	M6	20	5	18	300	120	
D-ZY6-20-8/SS/BLU	M6	20	8	18	180	126	
D-ZY6-20-10/SS/BLU	M6	20	10	18	155	139	
D-ZY6-20-15/SS/BLU	M6	20	15	18	114	160	
D-ZY6-20-20/SS/BLU	M6	20	20	18	84	160	
D-ZY6-20-25/SS/BLU	M6	20	25	18	54	129	
D-ZY6-25-8/SS/BLU	M6	25	8	18	750	525	
D-ZY6-25-10/SS/BLU	M6	25	10	18	375	338	
D-ZY6-25-15/SS/BLU	M6	25	15	18	193	271	
D-ZY6-25-20/SS/BLU	M6	25	20	18	122	231	
D-ZY6-25-25/SS/BLU	M6	25	25	18	90	215	
D-ZY8-30-15/SS/BLU	M8	30	15	20	113	152	
D-ZY8-30-20/SS/BLU	M8	30	20	20	80	147	
D-ZY8-30-30/SS/BLU	M8	30	30	20	49	139	
D-ZY8-40-15/SS/BLU	M8	40	15	23	705	952	
D-ZY8-40-20/SS/BLU	M8	40	20	23	355	657	
D-ZY8-40-30/SS/BLU	M8	40	30	23	200	570	
D-ZY10-50-20/SS/BLU	M10	50	20	28	750	1350	
D-ZY10-50-30/SS/BLU	M10	50	30	28	364	1018	

Dimensions in mm

Stainless steel elasto buffer grey

Male mounting

D-ZY GREY

- ***Large degree of deformation accepted thus absorbing large amounts of energy***
- *Materials:*
  Frame: 316 stainless steel
  Cylinder: Grey natural rubber
- *Medium hardness, Shore 55A*
- *Temperature range: -30 °C to +80 °C*



Applications

- *End stop*
- *Supporting foot*



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+
Disc.	List	10%	-20%	On request

Part number	ØG	ØD	H	L	Stiffness (N/mm)	Load (N)	Price each 1 to 5
D-ZY3-8-8/SS/GREY	M3	8	8	6	40	40	
D-ZY4-10-10/SS/GREY	M4	10	10	10	35	35	
D-ZY4-10-15/SS/GREY	M4	10	15	10	26	40	
D-ZY4-15-8/SS/GREY	M4	15	8	10	187	187	
D-ZY4-15-10/SS/GREY	M4	15	10	10	100	100	
D-ZY6-20-8/SS/GREY	M6	20	8	18	250	250	
D-ZY6-20-10/SS/GREY	M6	20	10	18	240	240	
D-ZY6-20-15/SS/GREY	M6	20	15	18	110	220	
D-ZY6-20-20/SS/GREY	M6	20	20	18	75	225	
D-ZY6-25-8/SS/GREY	M6	25	8	18	850	850	
D-ZY6-25-10/SS/GREY	M6	25	10	18	400	400	
D-ZY6-25-15/SS/GREY	M6	25	15	18	210	420	
D-ZY6-25-20/SS/GREY	M6	25	20	18	140	420	
D-ZY6-25-25/SS/GREY	M6	25	25	18	100	350	
D-ZY8-30-15/SS/GREY	M8	30	15	23	270	540	
D-ZY8-30-20/SS/GREY	M8	30	20	23	238	714	
D-ZY8-30-30/SS/GREY	M8	30	30	23	127	508	
D-ZY8-30-40/SS/GREY	M8	30	40	23	88	528	
D-ZY8-40-15/SS/GREY	M8	40	15	23	710	1420	
D-ZY8-40-20/SS/GREY	M8	40	20	23	365	1095	
D-ZY8-40-30/SS/GREY	M8	40	30	23	205	820	
D-ZY10-50-20/SS/GREY	M10	50	20	28	646	1938	
D-ZY10-50-30/SS/GREY	M10	50	30	28	354	1416	
D-ZY10-50-40/SS/GREY	M10	50	40	28	230	1380	

Dimensions in mm

Altri prodotti...



GP75

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)



M1

Vite senza fine , Acciaio temprato



HD

Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense



TBbutee

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio



IBJss

Snodo angolare, Inox



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm



BMM

Manopola, zigrinata



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



T0

Molla di torsione, Inox



QNJ

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno fiss...

Prodotti correlati



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox



DKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio maschio



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio