

# Cerniera piana in acciaio o alluminio **Alu** **Aci**

## CHAL Tipo di cerniera pianoforte

- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiali:

Acciaio grezzo  
Alluminio



### Applicazioni

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

### Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura

**Economica**



Esempio d'applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Prezzo unit. 1 a 5
<b>Acciaio</b>							
CHAL3-40-1000	40	1000	20	1,2	3	0,530	12,33 €
CHAL3-50-1000	50	1000	20	1,2	3	0,610	12,98 €
<b>Alluminio</b>							
CHAL3-35-1000/A	35	1000	20	1,0	3	0,175	14,37 €
CHAL3-40-1000/A	40	1000	20	1,0	3	0,208	14,56 €
CHAL4-50-1000/A	50	1000	30	1,5	4	0,300	18,95 €

Dimensioni in mm

Economica



- Cerniera lunga con diametro del perno piccolo
- Giunto avvolto
- Cerniera non forata
- Materiale:  
Inox 304

**Applicazioni**

- Falegnameria, carpenteria industriale, postazioni di lavoro...

**Vantaggi**

- Ingombro ridotto
- Possibilità di taglio alla lunghezza desiderata a vostra cura



Esempio d'applicazione

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	A	L	P	E	ØN	Massa al metro (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
								1 a 5
CHAL2-20-1000/SS	20	1000	15	0,6	2,5	0,140	✓	17,09 €
CHAL2-25-1000/SS	25	1000	15	0,6	2,5	0,165	-	17,11 €
CHAL2-30-1000/SS	30	1000	15	0,6	2,5	0,190	-	18,10 €
CHAL3-25-1000/SS	25	1000	20	1,0	3,0	0,325	✓	18,26 €
CHAL3-40-1000/SS	40	1000	20	1,2	3,0	0,520	✓	24,88 €
CHAL3-50-1000/SS	50	1000	20	1,2	3,0	0,620	✓	26,87 €
CHAL6-60-1000/SS	60	1000	30	2,0	6,0	1,470	✓	66,33 €
CHAL6-80-1000/SS	80	1000	30	2,0	6,0	1,700	-	75,93 €

Dimensioni in mm