

Volantino a 6 lobi filettato



GLB

Tecnopolimero con inserti in ottone o inox

con inserti
in ottone
o inox


- Volantino a 6 lobi maschiato cieco o maschiato passante

- Materiale:

Poliammide nero
Superficie opaca
Inserto in ottone o inox

Info.

- Venduto a multipli contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Ottone	Codice Inox	ØA	ØB	C	F	ØD	E	Ød	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	Ottone	Inox
Volantino con foro filettato cieco												
GLB30-M6	GLB30-M6/SS	30	14	24	15	M6	13	-	✓	2,40 €	6,06 €	
GLB30-M8	-	30	14	24	15	M8	13	-	✓	2,54 €	-	
GLB40-M6	GLB40-M6/SS	40	16	28	18	M6	13	-	✓	2,83 €	6,86 €	
GLB40-M8	GLB40-M8/SS	40	16	28	18	M8	13	-	✓	2,83 €	6,90 €	
GLB50-M8	GLB50-M8/SS	50	18	32	20	M8	15	-	✓	3,31 €	8,69 €	
GLB50-M10	GLB50-M10/SS	50	18	32	20	M10	16	-	✓	3,56 €	8,69 €	
GLB60-M12	GLB60-M12/SS	60	20	36	22	M12	18	-	✓	4,79 €	14,05 €	
GLB70-M12	-	70	23	40	24	M12	18	-	✓	5,98 €	-	
GLB70-M14	-	70	23	40	24	M14	20	-	✓	7,47 €	-	
GLB70-M16	-	70	23	40	24	M16	20	-	✓	7,98 €	-	
Volantino con foro filettato passante												
GLB30-M6/FP	GLB30-M6/FP/SS	30	14	24	15	M6	11	8	✓	2,98 €	10,27 €	
GLB30-M8/FP	-	30	14	24	15	M8	11	10	✓	3,26 €	-	
GLB40-M6/FP	GLB40-M6/FP/SS	40	16	28	18	M6	15	7	✓	3,65 €	11,41 €	
GLB40-M8/FP	GLB40-M8/FP/SS	40	16	28	18	M8	15	11	✓	3,89 €	12,15 €	
GLB50-M8/FP	GLB50-M8/FP/SS	50	18	32	20	M8	18	11	✓	4,69 €	13,32 €	
GLB50-M10/FP	GLB50-M10/FP/SS	50	18	32	20	M10	18	11	✓	4,83 €	14,05 €	
GLB60-M12/FP	-	60	20	36	22	M12	25	13	✓	6,45 €	-	
GLB70-M12/FP	-	70	23	40	24	M12	25	14	✓	8,03 €	-	
GLB70-M14/FP	-	70	23	40	24	M14	25	15	✓	9,81 €	-	
GLB70-M16/FP	-	70	23	40	24	M16	25	17	✓	11,42 €	-	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm