Guida prodotto laterale tonda

GMC GMCss

Per imbottigliamento e imballaggio


- ***Profilo per guidare i prodotti da convogliare***
- *Materiali:*
  Guida: polietilene UHMW 1000 "DESLIDUR"
  Supporto: acciaio o inox
- *Colore verde*




Accessori

- *Morsetti porta guide* **GMC-BR (vol. 1 p.376)**
- *Supporti* **SDG (vol. 1 p.382)**

Adatto per guidare numerosi prodotti



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza (mm)	Materiale del supporto	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMC20-3000	3000	Acciaio	0,70	✔	57,28 €
GMC20-3000/SS	3000	Inox	0,70	✔	89,11 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Guida prodotto laterale piatta

Per imbottigliamento e imballaggio


GMK17Pss


- ***Profilo per guidare i prodotti da convogliare***
- *Materiale:*
  Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur"
  Supporto: inox



Accessori

- *Morsetti porta guide*
  GMK17-BR (vol. 1 p.376)
  GMK17-BRS/SS, GMK17-BRD/SS (vol. 1 p.378)
- *Supporto* **SDG (vol. 1 p.382)**
- *Morsetto di giunzione*
  GMK17-RG/SS (vol. 1 p.377)





Esempio di utilizzo:
profilo-guida per cartoni alimentari

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Colore	H	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17-P40-3/SS	Bianco	40	3000	0,88	✔	143,94 €
GMK17-P50-2/SS	Bianco	50	2000	0,95	-	231,10 €
GMK17-P60-2/SS	Bianco	60	2000	1,02	✔	174,38 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Guida prodotto laterale tonda

GMK17RSS


Per imbottigliamento e imballaggio


- ***Profilo per guidare i prodotti da convogliare***
- *Materiali:*
  Guida: polietilene UHMW 1000 "Deslidur"
  Supporto: inox



Accessori

- *Morsetti porta guide*
  GMK17-BR (vol. 1 p.376)
  GMK17-BRS/SS, GMK17-BRD/SS (vol. 1 p.378)
- *Supporto* **SDG (vol. 1 p.382)**
- *Morsetto di giunzione*
  GMK17-RG/SS (vol. 1 p.377)





Esempio di utilizzo: profilo-guida per bottiglie

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Colore	Lunghezza L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit.
GMK17R-3/SS	Bianco	3000	0,67	✔	95,05 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*