

Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 0,5

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



Inclinato a destra 45°

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	0,127	<i>0,705</i>	<i>0,03</i>
kW	0,011	<i>0,074</i>	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	ZH	
H0.5-10	-	10	7,07	8,07	8,07	-	3	-	18,23 €	-	
H0.5-12	-	12	8,49	9,49	8,50	-	3	-	18,69 €	-	
H0.5-14	ZH0.5-14	14	9,90	10,90	8,50	10	4	3	19,41 €	9,68 €	
H0.5-15	ZH0.5-15	15	10,61	11,61	8,50	10	4	3	19,81 €	9,87 €	
H0.5-20	ZH0.5-20	20	14,14	15,14	10,00	10	5	3	21,36 €	10,70 €	
H0.5-25	ZH0.5-25	25	17,68	18,68	10,00	14	5	4	22,97 €	11,49 €	
H0.5-26	ZH0.5-26	26	18,38	19,38	10,00	14	5	4	23,22 €	11,68 €	
H0.5-30	ZH0.5-30	30	21,21	22,21	10,00	14	5	4	24,61 €	12,36 €	
H0.5-35	ZH0.5-35	35	24,75	25,75	10,00	14	5	4	26,41 €	13,23 €	
H0.5-36	ZH0.5-36	36	25,46	26,46	10,00	14	5	4	26,58 €	13,35 €	
H0.5-40	ZH0.5-40	40	28,28	29,28	10,00	14	5	4	27,65 €	13,83 €	
H0.5-46	ZH0.5-46	46	35,53	36,53	10,00	16	5	4	29,31 €	16,18 €	
H0.5-50	ZH0.5-50	50	35,36	36,36	12,00	16	6	5	29,97 €	16,53 €	
H0.5-56	ZH0.5-56	56	39,60	40,60	12,00	16	6	5	30,83 €	19,29 €	
H0.5-60	ZH0.5-60	60	42,43	43,43	12,00	16	6	5	31,46 €	19,81 €	
H0.5-64	ZH0.5-64	64	45,25	46,25	12,00	16	6	5	32,37 €	20,28 €	
H0.5-70	ZH0.5-70	70	49,50	50,50	12,00	16	6	5	32,48 €	24,61 €	
H0.5-75	ZH0.5-75	75	53,03	54,03	12,00	16	6	5	39,33 €	29,71 €	
H0.5-80	ZH0.5-80	80	56,57	57,57	12,00	16	6	5	39,33 €	29,71 €	
H0.5-90	ZH0.5-90	90	63,64	64,64	12,00	18	6	6	47,00 €	40,30 €	
H0.5-100	ZH0.5-100	100	70,71	71,71	16,00	18	6	6	51,94 €	47,13 €	
H0.5-120	ZH0.5-120	120	84,85	85,85	20,00	18	8	8	57,79 €	52,43 €	
H0.5-140	-	140	98,99	99,99	20,00	-	8	-	63,13 €	-	
H0.5-150	-	150	106,07	107,07	20,00	-	10	-	68,82 €	-	
H0.5-180	-	180	127,26	128,28	20,00	-	10	-	77,17 €	-	
↓ ↓		A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione								↓ ↓	
H0.5-196	ZH0.5-196	196	Dimensioni: contattateci					Su richiesta Su richiesta			

Dimensioni in mm