


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 0,8

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	0,395	2,596	0,10
kW	0,041	0,272	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	OP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo		ØA Alesaggio		Prezzo unit. da 1 a 5	
				H	ZH	H	ZH	H	ZH
H0.8-9	-	9	11,31	12,91	9	-	5	-	20,27 € -
H0.8-10	-	10	11,31	12,91	9	-	5	-	21,16 € -
H0.8-15	ZH0.8-15	15	16,97	18,57	12	14	5	4	23,82 € 11,70 €
H0.8-16	ZH0.8-16	16	18,10	19,70	12	14	5	4	24,09 € 11,70 €
H0.8-20	ZH0.8-20	20	22,63	24,23	12	14	5	4	25,31 € 12,24 €
H0.8-25	ZH0.8-25	25	28,28	29,88	16	16	6	5	25,81 € 12,83 €
H0.8-26	ZH0.8-26	26	29,42	31,02	16	16	6	5	25,86 € 12,83 €
H0.8-30	ZH0.8-30	30	33,94	35,44	16	16	6	5	26,26 € 14,44 €
H0.8-35	ZH0.8-35	35	39,60	41,20	16	16	6	5	26,76 € 14,72 €
H0.8-36	ZH0.8-36	36	40,73	42,33	16	16	6	5	26,97 € 14,82 €
H0.8-40	ZH0.8-40	40	45,25	46,85	16	16	6	5	27,65 € 17,15 €
H0.8-45	ZH0.8-45	45	50,91	52,51	16	16	6	5	28,46 € 21,26 €
H0.8-50	ZH0.8-50	50	56,57	58,17	16	16	6	5	30,67 € 21,70 €
H0.8-56	ZH0.8-56	56	63,36	64,96	16	16	6	5	33,66 € 26,41 €
H0.8-60	ZH0.8-60	60	67,88	69,48	20	18	8	6	34,92 € 26,78 €
H0.8-66	ZH0.8-66	66	74,67	76,27	20	18	8	6	37,55 € 28,31 €
H0.8-70	ZH0.8-70	70	79,20	80,80	20	18	8	8	39,24 € 31,48 €
H0.8-76	ZH0.8-76	76	75,24	76,64	20	18	8	8	41,98 € 44,44 €
H0.8-80	ZH0.8-80	80	90,51	92,11	20	18	8	8	47,80 € 48,89 €
H0.8-86	ZH0.8-86	86	97,30	98,90	20	18	8	6	57,39 € 38,15 €
H0.8-90	ZH0.8-90	90	101,82	103,42	20	20	10	10	59,22 € 64,98 €
H0.8-100	ZH0.8-100	100	113,14	114,74	20	20	10	10	72,35 € 64,98 €
H0.8-112	-	112	126,71	128,31	30	-	12	-	91,90 € -
H0.8-120	-	120	135,76	137,36	30	-	12	-	91,90 € -

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

H0.8-122	ZH0.8-122	122	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	Su richiesta
----------	-----------	-----	--------------------------	--	--------------	--------------

Dimensioni in mm