


## Modulo 2,5

### Acciaio o Delrin lavorato

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NC22 o plastica delrin

\*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



Inclinato a destra 45°

### Info.

**Importante:** un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NC22 Z10CNF18.09	20NC22 temprato	delrin
Nm	9,71	63,84	3,0
kW	1,02	6,69	-

### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	
H2.5-10	ZH2.5-10	10	35,36	40,36	28	30	15	12	46,35 € 25,64 €
H2.5-12	ZH2.5-12	12	42,43	47,43	30	30	15	12	50,07 € 31,48 €
H2.5-15	ZH2.5-15	15	53,03	58,03	40	36	20	12	58,52 € 44,30 €
H2.5-17	ZH2.5-17	17	60,10	65,10	40	45	20	12	65,10 € 55,77 €
H2.5-20	ZH2.5-20	20	70,71	75,71	50	45	20	15	74,01 € 63,42 €
H2.5-22	ZH2.5-22	22	77,78	82,78	50	45	20	15	81,20 € 73,66 €
H2.5-25	ZH2.5-25	25	88,39	93,39	50	50	20	15	90,69 € 82,35 €
H2.5-30	ZH2.5-30	30	106,07	111,07	50	50	20	17	105,89 € 117,74 €
H2.5-32	ZH2.5-32	32	113,14	118,14	50	50	20	17	113,40 € 125,84 €
H2.5-35	ZH2.5-35	35	123,74	128,74	50	65	20	17	122,27 € 148,53 €
H2.5-40	ZH2.5-40	40	141,42	146,42	50	65	20	20	146,08 € 191,65 €
H2.5-42	ZH2.5-42	42	148,49	153,49	50	65	20	20	148,51 € 198,84 €
H2.5-45	ZH2.5-45	45	159,10	164,10	50	65	20	20	189,72 € 284,02 €
H2.5-46	ZH2.5-46	46	162,63	167,63	50	65	20	20	189,72 € 330,03 €
H2.5-50	ZH2.5-50	50	176,78	181,78	50	65	20	20	262,69 € 398,83 €
H2.5-55	ZH2.5-55	55	194,45	199,45	50	65	20	20	329,12 € 410,05 €
H2.5-56	-	56	197,99	202,99	50	-	20	-	334,99 € -
H2.5-60	-	60	212,13	217,13	50	-	20	-	341,40 € -
H2.5-66	-	66	233,35	238,35	50	-	20	-	402,00 € -
H2.5-70	-	70	247,49	252,49	50	-	20	-	477,03 € -
H2.5-76	-	76	268,70	273,70	50	-	20	-	549,26 € -
H2.5-80	-	80	282,84	287,84	50	-	20	-	598,29 € -
H2.5-90	-	90	318,20	323,20	50	-	20	-	684,24 € -
H2.5-96	-	96	339,41	344,41	50	-	20	-	728,67 € -
H2.5-100	-	100	353,55	358,55	50	-	20	-	777,73 € -

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

H2.5-165 ZH2.5-165 165  
Dimensioni in mm

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta