# Manovella ad impugnatura girevole

## MH MEP — Tecnopolimero

- ***Manovella ad impugnatura girevole***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  *Poliammide nero caricato con fibra di vetro*
  *Superficie opaca*
  *Mozzo in acciaio zincato*




### Opzioni

- *Alesaggio su misura*
- *Cava per chiavetta normalizzata*

**Alesaggi modificabili**






### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | G | L | ØA | ØD | E | H | Prealessaggio Ød | MEP | n | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 10 | 33 | 4 | 21x50 | M6 | ✔ | 20,10 € |
| MH80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | 21x50 | M6 | ✔ | 22,92 € |
| MH100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | 23x70 | M8 | ✔ | 26,22 € |
| MH130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | 26x90 | M8 | ✔ | 37,00 € |
| MH160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | 26x90 | M10 | ✔ | 46,82 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Manovella ad impugnatura girevole

## Alesaggio quadrato - Tecnopolimero MHQMEP

- ***Manovella ad impugnatura girevole alesaggio quadrato passante***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  *Poliammide nero caricato con fibra di vetro*
  *Superficie opaca*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | G | L | ØA | ØD | H | T | B | C | MEP | n | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQ65-MEP | 65 | 87 | 18 | 27 | 23 | 8x8 | 20 | 16 | 21x50 | M6 | ✔ | 21,00 € |
| MHQ80-MEP | 80 | 105 | 22 | 30 | 26 | 10x10 | 22 | 19 | 21x50 | M6 | ✔ | 23,48 € |
| MHQ100-MEP | 100 | 128 | 24 | 34 | 30 | 12x12 | 27 | 22 | 23x70 | M8 | ✔ | 27,90 € |
| MHQ130-MEP | 130 | 162 | 28 | 40 | 35 | 14x14 | 30 | 25 | 26x90 | M8 | ✔ | 37,39 € |
| MHQ160-MEP | 160 | 196 | 34 | 45 | 40 | 17x17 | 34 | 28 | 26x90 | M10 | ✔ | 48,54 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Manovella ad impugnatura girevole ribaltabile

## MHPGR

### Tecnopolimero

- ***Manovella ad impugnatura girevole con scatto***
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  *Poliammide nero caricato con fibra di vetro*
  *Superficie opaca*
  *Mozzo in acciaio zincato*
  *Mozzo in acciaio zincato*




## Opzioni

- *Alesaggio su misura*
- *Cava per chiavetta normalizzata*

**Alesaggi modificabili**






## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | G | L | L1 | ØA | ØD | E | H | Prealessaggio Ød | PGR | n | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH80-PGR | 80 | 105 | 55 | 22 | 30 | 10 | 36 | 4 | 21x50 | M5 | - | 66,29 € |
| MH100-PGR | 100 | 128 | 63 | 24 | 34 | 10 | 40 | 4 | 23x70 | M6 | ✔ | 67,13 € |
| MH130-PGR | 130 | 162 | 74 | 28 | 40 | 14 | 49 | 6 | 23x70 | M6 | - | 78,18 € |
| MH160-PGR | 160 | 196 | 86 | 34 | 45 | 15 | 55 | 6 | 26x90 | M6 | ✔ | 87,15 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*