Distanziatore cilindrico

PLB

Ottone

- ***Distanziatori lavorati***
- *Materiale:*
  Ottone
- *Confezione: 20 pezzi*


Opzione


- *Altre lunghezze*

Info

- *Confezione : 20 pezzi*







SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLB2-1/B	2,0	2,2	4	1	20	✔	2,80 €
PLB2-2/B	2,0	2,2	4	2	20	✔	2,93 €
PLB2-3/B	2,0	2,2	4	3	20	-	3,09 €
PLB2-4/B	2,0	2,2	4	4	20	✔	3,29 €
PLB2-5/B	2,0	2,2	4	5	20	✔	3,39 €
PLB2-8/B	2,0	2,2	4	8	20	✔	3,66 €
PLB2-10/B	2,0	2,2	4	10	20	-	4,02 €
PLB2-12/B	2,0	2,2	4	12	20	-	4,19 €
PLB2.5-1/B	2,5	2,5	5	1	20	-	3,83 €
PLB2.5-2/B	2,5	2,5	5	2	20	-	3,09 €
PLB2.5-3/B	2,5	2,5	5	3	20	-	3,29 €
PLB2.5-4/B	2,5	2,5	5	4	20	✔	3,46 €
PLB2.5-5/B	2,5	2,5	5	5	20	✔	3,66 €
PLB2.5-8/B	2,5	2,5	5	8	20	-	4,19 €
PLB2.5-10/B	2,5	2,5	5	10	20	-	4,52 €
PLB2.5-12/B	2,5	2,5	5	12	20	-	4,92 €
PLB2.5-20/B	2,5	2,5	5	20	20	✔	7,62 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØA Nominale	ØA	ØD	L	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
PLB3-2/B	3,0	3,2	6	2	20	✔	2,80 €
PLB3-3/B	3,0	3,2	6	3	20	✔	3,09 €
PLB3-4/B	3,0	3,2	6	4	20	✔	3,29 €
PLB3-5/B	3,0	3,2	6	5	20	✔	3,46 €
PLB3-8/B	3,0	3,2	6	8	20	✔	4,19 €
PLB3-10/B	3,0	3,2	6	10	20	✔	4,74 €
PLB3-12/B	3,0	3,2	6	12	20	✔	5,27 €
PLB3-15/B	3,0	3,2	6	15	20	✔	6,02 €
PLB3-20/B	3,0	3,2	6	20	20	✔	7,51 €
PLB3-25/B	3,0	3,2	6	25	20	-	9,99 €
PLB3-30/B	3,0	3,2	6	30	20	-	12,03 €
PLB4-2/B	4,0	4,3	8	2	20	✔	3,11 €
PLB4-3/B	4,0	4,3	8	3	20	✔	3,46 €
PLB4-4/B	4,0	4,3	8	4	20	✔	3,83 €
PLB4-5/B	4,0	4,3	8	5	20	✔	4,04 €
PLB4-8/B	4,0	4,3	8	8	20	✔	5,29 €
PLB4-10/B	4,0	4,3	8	10	20	✔	6,20 €
PLB4-12/B	4,0	4,3	8	12	20	✔	7,29 €
PLB4-15/B	4,0	4,3	8	15	20	✔	8,38 €
PLB4-18/B	4,0	4,3	8	18	20	-	9,46 €
PLB4-20/B	4,0	4,3	8	20	20	✔	10,55 €
PLB4-25/B	4,0	4,3	8	25	20	-	14,00 €
PLB4-30/B	4,0	4,3	8	30	20	✔	16,47 €
PLB5-2/B	5,0	5,3	10	2	20	-	4,21 €
PLB5-3/B	5,0	5,3	10	3	20	✔	4,75 €
PLB5-4/B	5,0	5,3	10	4	20	✔	5,29 €
PLB5-5/B	5,0	5,3	10	5	20	✔	5,82 €
PLB5-8/B	5,0	5,3	10	8	20	✔	8,95 €
PLB5-10/B	5,0	5,3	10	10	20	✔	10,17 €
PLB5-12/B	5,0	5,3	10	12	20	✔	10,93 €
PLB5-15/B	5,0	5,3	10	15	20	✔	12,91 €
PLB5-20/B	5,0	5,3	10	20	20	✔	16,47 €
PLB5-25/B	5,0	5,3	10	25	20	✔	20,16 €
PLB5-30/B	5,0	5,3	10	30	20	✔	24,69 €
PLB5-35/B	5,0	5,3	10	35	20	✔	29,14 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm