

Indicatore digitale di posizione

Stock

OP6DX
OP6SX

Quadrante a **5 cifre**

- Quadrante a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 99999
- Indicatore di posizione ad albero cavo
- Indicatore a 5 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando
- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C
- Colore: arancione
- Altezza delle cifre 6mm.
- Foro standard dell'albero 20:7, altri fori più piccoli di 20mm con boccola di riduzione


Inox
su richiesta



Guarnizione
antipolvere



2





OP6DX OP6SX

Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox

Assemblaggio

- Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo verificando che il nipplo entri nel foro diam. 6mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	+10
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

Codic e	Vista	Passo (mm)	Indicazione dopo un giro (mm)	Velocità max. (t/min)	Direzione conteggio	Stock*	Prezzo unit da 1 a 4
OP6-A10-DX	A	1	001 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-A20-DX	A	2	002 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-A40-DX	A	4	004 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-A50-DX	A	5	005 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-A100-DX	A	10	010 0	150	orario	✓	71,89 €
OP6-B10-DX	B	1	001 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-B20-DX	B	2	002 0	300	orario	✓	71,89 €
OP6-B40-DX	B	4	004 0	200	orario	✓	71,89 €
OP6-B50-DX	B	5	005 0	200	orario	-	71,89 €
OP6-B100-DX	B	10	010 0	150	orario	-	71,89 €
OP6-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-A20-SX	A	2	002 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-A40-SX	A	4	004 0	200	anti-orario	✓	71,89 €
OP6-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-orario	✓	71,89 €
OP6-A100-SX	A	10	010 0	150	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B20-SX	B	2	002 0	300	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B40-SX	B	4	004 0	200	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-orario	-	71,89 €
OP6-B100-SX	B	10	010 0	150	anti-orario	-	71,89 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm