

Modulo 3,0

Vite senza fine acciaio
o plastica **lavorata**

- Passo 9,425mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:


Vite : acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin

- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 285 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W3-1	SW3-1	1	4°54'	135,87 €	194,42 €
W3-2	SW3-2	2	9°44'	140,36 €	206,38 €
W3-3	SW3-3	3	14°25'	144,53 €	215,03 €
W3-4	SW3-4	4	18°55'	150,23 €	223,53 €
Acciaio temprato					
WH3-1	SWH3-1	1	4°54'	174,40 €	266,15 €
WH3-2	SWH3-2	2	9°44'	179,03 €	258,67 €
WH3-3	SWH3-3	3	14°25'	188,04 €	262,86 €
WH3-4	SWH3-4	4	18°55'	195,56 €	275,97 €
Plastica					
ZW3-1	ZSW3-1	1	4°54'	107,62 €	149,58 €
ZW3-2	ZSW3-2	2	9°44'	110,75 €	155,13 €
ZW3-3	ZSW3-3	3	14°25'	113,79 €	161,43 €
ZW3-4	ZSW3-4	4	18°55'	117,87 €	167,58 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata Modulo 3,0

Info.

- Passo 9,425mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota
es.: Vite **W3-1**, Ruota **M3-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	139 (0,291)	69 (0,145)
Acciaio temprato	200 (0,422)	-
Delrin	-	27 (0,058)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse					Prezzo unit. da 1 a 5	
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronzo	Plastica
PM3-15	ZPM3-15	15	45	40,00	51	54	25	94,01 €	67,61 €
PM3-20	ZPM3-20	20	60	47,50	66	69	25	118,83 €	85,49 €
PM3-25	ZPM3-25	25	75	55,00	81	84	25	143,08 €	102,91 €
PM3-30	ZPM3-30	30	90	62,50	96	99	25	206,12 €	148,33 €
PM3-40	ZPM3-40	40	120	77,50	126	129	25	529,14 €	192,74 €
PM3-50	ZPM3-50	50	150	92,50	156	159	25	Su richiesta	342,19 €
PM3-55	ZPM3-55	55	165	100,00	171	174	25	Su richiesta	397,61 €

↓
↓
A scelta : qualsiasi ruota fino a questa dimensione
↓
↓

PM3-285	ZPM3-285	285	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	Su richiesta
---------	----------	-----	--------------------------	--	--------------	--------------

Dimensioni in mm