


Acciaio o Delrin lavorato

Modulo 0,5

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2
o plastica delrin

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	delrin
Nm	0,53	2,09	0,26	0,13
kW	0,05	0,22	0,03	-

SCONTI PER QTA acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

SCONTI PER QTA delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Alesaggio		Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH0.5-10	-	10	5,78	6,78	6,78	-	3	-	18,48 €	-
SH0.5-15	ZSH0.5-15	15	7,88	8,88	8,50	7	4	2	19,16 €	9,62 €
SH0.5-20	ZSH0.5-20	20	10,50	11,50	8,50	9	4	3	20,28 €	10,12 €
SH0.5-25	ZSH0.5-25	25	13,13	14,13	10,00	10	4	3	21,59 €	10,77 €
SH0.5-30	ZSH0.5-30	30	15,75	16,75	10,00	12	5	4	22,52 €	11,30 €
SH0.5-35	ZSH0.5-35	35	18,38	19,38	10,00	12	5	4	23,85 €	11,94 €
SH0.5-40	ZSH0.5-40	40	21,00	22,00	10,00	12	5	4	25,11 €	12,11 €
SH0.5-45	ZSH0.5-45	45	23,63	24,63	10,00	12	5	4	26,41 €	12,83 €
SH0.5-50	ZSH0.5-50	50	26,25	27,25	12,00	12	6	4	27,67 €	13,46 €
SH0.5-55	ZSH0.5-55	55	28,88	29,88	12,00	14	6	4	28,67 €	14,11 €
SH0.5-60	ZSH0.5-60	60	31,50	32,50	12,00	14	6	4	29,66 €	16,04 €
SH0.5-65	ZSH0.5-65	65	34,13	35,13	12,00	14	6	4	30,60 €	16,53 €
SH0.5-70	ZSH0.5-70	70	36,75	37,75	12,00	14	6	4	31,07 €	16,70 €
SH0.5-75	ZSH0.5-75	75	39,38	40,38	12,00	14	6	4	31,70 €	17,11 €
SH0.5-80	ZSH0.5-80	80	42,00	43,00	12,00	16	6	5	32,38 €	17,41 €
SH0.5-86	ZSH0.5-86	86	45,15	46,15	12,00	16	6	5	33,07 €	20,22 €
SH0.5-90	ZSH0.5-90	90	47,25	48,25	12,00	16	6	5	33,63 €	20,52 €
SH0.5-100	ZSH0.5-100	100	52,50	53,50	12,00	16	6	5	34,15 €	20,92 €
SH0.5-120	ZSH0.5-120	120	63,00	64,00	12,00	16	6	6	41,28 €	21,16 €
SH0.5-140	ZSH0.5-140	140	73,50	74,50	12,00	16	6	6	49,38 €	21,36 €
SH0.5-150	ZSH0.5-150	150	78,75	79,75	15,00	16	8	8	54,50 €	21,39 €
SH0.5-180	ZSH0.5-180	180	94,50	95,50	15,00	16	8	8	60,68 €	31,19 €
SH0.5-200	-	200	105,00	106,00	20,00	-	10	-	66,27 €	-
SH0.5-220	-	220	115,50	116,50	20,00	-	10	-	72,27 €	-
SH0.5-250	-	250	131,25	132,25	25,00	-	12	-	79,52 €	-

A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

SH0.5-264 ZSH0.5-264 264 Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta

Dimensioni in mm