


Acciaio o Delrin **lavorato**

Modulo  
**3,0**

- **Continuità di presa**
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:  
Acciaio 20NCD2 o  
plastica delrin

### Info.

**Importante:** un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	<b>114,2</b>	451,9	57,12	20,00
kW	<b>11,9</b>	47,4	5,98	-

### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc. Prezzo	-22%	Su richiesta	

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	SH	ZSH	SH	ZSH	SH	ZSH
SH3-10	ZSH3-10	10	31,50	37,50	30	36	15	12	52,90 €	29,28 €
SH3-15	ZSH3-15	15	47,25	53,25	30	40	20	15	58,85 €	37,00 €
SH3-18	ZSH3-18	18	56,70	62,70	40	40	20	15	69,53 €	52,57 €
SH3-20	ZSH3-20	20	63,00	69,00	50	40	25	15	74,36 €	63,84 €
SH3-22	ZSH3-22	22	69,30	75,30	50	40	25	15	79,59 €	68,27 €
SH3-25	ZSH3-25	25	78,75	84,75	50	40	25	15	89,47 €	81,22 €
SH3-27	ZSH3-27	27	85,05	91,05	50	50	25	20	96,80 €	87,85 €
SH3-30	ZSH3-30	30	94,50	100,50	50	50	25	20	107,34 €	108,27 €
SH3-35	ZSH3-35	35	110,25	116,25	60	50	25	20	133,35 €	148,07 €
SH3-40	ZSH3-40	40	126,00	132,00	60	50	25	20	147,23 €	178,28 €
SH3-45	ZSH3-45	45	141,75	147,75	60	60	25	20	217,55 €	264,14 €
SH3-50	ZSH3-50	50	157,50	163,50	60	60	25	20	240,85 €	362,93 €
SH3-54	ZSH3-54	54	170,10	176,10	60	70	25	20	274,61 €	416,96 €
SH3-55	ZSH3-55	55	173,25	179,25	60	70	25	20	287,67 €	421,71 €
SH3-60	ZSH3-60	60	189,00	195,00	60	70	25	20	318,87 €	484,11 €
SH3-61	-	61	192,15	198,15	60	-	25	-	327,56 €	-
SH3-62	-	62	195,30	201,30	60	-	25	-	336,16 €	-
SH3-65	-	65	204,75	210,75	60	-	25	-	354,71 €	-
SH3-70	-	70	220,50	226,50	60	-	25	-	410,29 €	-
SH3-75	-	75	236,25	242,25	60	-	25	-	456,13 €	-
SH3-80	-	80	252,00	258,00	60	-	25	-	508,96 €	-
SH3-90	-	90	283,50	289,50	60	-	25	-	669,82 €	-
SH3-92	-	92	289,80	295,80	60	-	25	-	690,69 €	-
SH3-95	-	95	299,25	305,25	60	-	25	-	765,69 €	-

↓ ↓ **A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓ ↓  
**SH3-180 ZSH3-180 180** Dimensioni: contattateci Su richiesta Su richiesta  
 Dimensioni in mm