

- Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico: Acciaio


A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200

Inox a norma DIN 17224 N 1,4310

(Inox 302 AMS)



versione in
acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice		Ø Esterno Do	Ø Filo d	Lunghezza a vuoto Lo	Acciaio	Inox	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox				Stock*	Stock*	Acciaio	Inox
T39000	T49000	2,40	0,40	1000	✓	✓	22,36 €	26,83 €
T39010	T49010	3,40	0,40	1000	-	✓	22,36 €	26,83 €
T39020	T49020	3,50	0,50	1000	✓	✓	26,83 €	31,72 €
T39030	T49030	5,50	0,50	1000	✓	✓	26,83 €	31,72 €
T39040	T49040	4,53	0,63	1000	✓	✓	30,17 €	34,27 €
T39050	T49050	7,03	0,63	1000	✓	✓	30,17 €	34,27 €
T39060	T49060	5,50	0,80	1000	✓	✓	31,72 €	40,69 €
T39070	T49070	9,00	0,80	1000	✓	✓	31,72 €	40,69 €
T39080	T49080	7,00	1,00	1000	✓	✓	34,27 €	42,01 €
T39090	T49090	11,00	1,00	1000	✓	✓	34,27 €	42,01 €
T39100	T49100	8,55	1,20	1000	✓	-	38,36 €	51,11 €
T39110	T49110	13,05	1,20	1000	✓	-	38,36 €	51,11 €
T39120	T49120	11,00	1,60	1000	✓	-	40,69 €	56,24 €
T39130	T49130	17,00	1,60	1000	✓	✓	40,69 €	56,24 €
T39140	T49140	14,00	2,00	1000	✓	-	42,01 €	136,00 €
T39150	T49150	22,00	2,00	1000	✓	-	42,01 €	136,00 €
T39160	T49160	15,00	2,20	1000	✓	-	46,80 €	88,19 €
T39170	T49170	24,00	2,20	1000	✓	-	46,80 €	88,19 €
T39180	T49180	18,00	2,50	1000	✓	✓	49,66 €	103,81 €
T39190	T49190	28,00	2,50	1000	-	-	49,66 €	103,81 €
T39200	T49200	20,00	2,80	1000	✓	-	53,51 €	122,08 €
T39210	T49210	30,00	2,80	1000	✓	-	53,51 €	122,08 €
T39220	T49220	22,00	3,20	1000	-	-	56,24 €	202,14 €
T39230	T49230	36,00	3,20	1000	✓	-	56,24 €	202,14 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm